

Спецификация на продукт

Спецификации



Товаров прекъсвач Masterpact MTZ2 40 НА - 4000 А - 4Р изваждаем

LV848330

Основни

Обхват	Masterpact
Тип Продукт Или Компо◆◆Ен◆◆	Товаров разединител
Приложение На Устройството	Дистрибуция
Товаров Разединител	MasterPact MTZ2 40 НА
Брой Полюси	4P
Тип На Мрежата	AC
Честота На Мрежата	50/60 Hz

Допълнителни устройства

Тип Управление	Бутон
Тип Монтаж	Изваждаем
Монтажна Подпора	Шаси
[Ue] Номинално Работно Напрежение	690 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-3
Номинален Работен Ток	4000 A AC 50/60 Hz 690 V
[Ui] Номинално Изолационно Напрежение	1000 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-3
[Uimp] Устойчивост На Импулсно Напрежение	12 kV в съответствие с EN/IEC 60947-3
[Icw] Макс. Кратковременен Ток На Устойчивост	66 kAпо време на1 s в съответствие с EN/IEC 60947-3 55 kAпо време на3 s в съответствие с EN/IEC 60947-3
Номинален Действащ Ток На Късо Съединение	145 kA peak 220...690 V AC при 50/60 Hz
Категория За Оползотворяване	AC-23A AC-3
Изключвателна Способност	66 kA Icu при 220...690 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
[Ics] Номинална Експлоатационна Прекъсваща С	66 kA при 220...690 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
Performance Level	HA
Възможност За Изолация	Да в съответствие с EN/IEC 60947-3
Индикатор За Позиция На Контакта	Да
Видимо Прекъсване	Не
Механична Издръжливост	20000 cycles with periodic preventive maintenance в съответствие с EN/IEC 60947-3
Електрическа Устойчивост	AC-23A: 5000 cycles 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-3 AC-23A: 2500 cycles 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-3
Свързващи Клеми	150 mm

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Височина	439 mm
Широчина	556 mm
Дълбочина	403 mm

Околна среда

Нето Тегло На Продукта	120 kg
Стандарти	EN/IEC 60947-3
Продуктови Сертификати	IECEE CB Scheme
Степен На Защита Ip	IP30
Ниво На Замърсяване	3 в съответствие с EN/IEC 60947-4-1
Температура На Околния Въздух При Работа	-25...70 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-40...85 °C

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	30,5 cm
Package 1 Width	29,5 cm
Package 1 Length	49,5 cm
Package 1 Weight	54,146 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие



Без Живак



Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs



Без Pvc

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Compliant with Exemptions

Регламент На Китай Относно **Rohs**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Оповестяване За Опазване На Околната [Екологичен профил на продукт](#)
Среда

Профил На Циркулярност

[Информация за излизане от употреба](#)