

Спецификация на продукт

Спецификации



Капак за ключ с прозорец за индикация, антрацит

MUR34204

Основни

Гама На Продукта	Mureva Styl
Брой Капаци	1
Цветови Нюанс	Сиво (RAL 7016)

Допълнителни устройства

Монтиране На Устройство	Повърхност Вграден
Превключвателни Възможности	Еднополюсен ключ
Задвижващо Устройство	Капаче
Номинален Ток	10 AX
Тип Товар	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
[Ue] Номинално Работно Напрежение	250 V AC
Условия На Употреба	Вътрешен/външен
Материал	PC (поликарбонат) ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен)
Chemical And Detergent Products Resistance	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан
Височина	70 mm
Широчина	70 mm
Дълбочина	14 mm

Околна среда

Етикети За Качество	NF AENOR
Ip Степен На Защита	IP55
Ik Степен На Защита	IK08
Устойчивост На Горене	Самогасящ 650 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Стандарти	EN 60669-1
Температура На Околния Въздух При Работа	-5...40 °C

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Температура На Околната Среда -25...55 °C
За Съхранени

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,1 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	18,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	8,0 cm
Package 2 Width	16,0 cm
Package 2 Length	39,5 cm
Package 2 Weight	266,0 g
Unit Type Of Package 3	S04
Number Of Units In Package 3	60
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	40,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	2,494 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да с💎💎 тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Устойчива Опаковка

Производителност на ресурсите

✔ Sustainable Packaging

Показатели за благополучие

✔ Без Живак

✔ Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

Регламент На Китай Относно **Rohs**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.