

Спецификация на продукт

Спецификации



Девиаторен ключ за открит монтаж, бял

MUR39021

Основни

Гама На Продукта	Mureva Styl
Product Or Component Type	Капаче за ключ
Представяне На Устройството	Цялостен продукт
Тип Технология	Електромеханичен
Брой Капаци	1
Цветови Нюанс	Бяло (RAL 9003)

Допълнителни устройства

Монтиране На Устройство	Повърхност
Превключвателни Възможности	Девиаторен ключ
Задвижващо Устройство	Капаче
Номинален Ток	10 AX
Тип Товар	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
[Ue] Номинално Работно Напрежение	250 V AC
Условия На Употреба	Вътрешен/външен
Материал	SEBS ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен) Месинг
Начин На Монтаж	Чрез винтове
Капацитет На Накрайници	1.5...2.5 mm² за твърд кабел/и 1.5...2.5 mm² за Неподвижен кабел/и 1.5...2.5 mm² за гъвкав кабел/и
Захват На Проводника	13 mm
Кабелен Вход	Easy valve access 6...20 mm
Chemical And Detergent Products Resistance	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан
Височина	76 mm
Широчина	76 mm
Дълбочина	64 mm

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Дълбочина На Проектиране	64 mm
--------------------------	-------

Околна среда

Етикети За Качество	CE EAC AENOR NF
Ip Степен На Защита	IP55
Ik Степен На Защита	IK08
Устойчивост На Горене	Самогасящ 650 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Стандарти	EN 60669-1
Температура На Околния Въздух При Работа	-5...40 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-25...55 °C

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,300 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	7,500 cm
Package 1 Weight	121,600 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	16,000 cm
Package 2 Length	39,500 cm
Package 2 Weight	1,308 kg
Unit Type Of Package 3	S04
Number Of Units In Package 3	60
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	8,503 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Устойчива Опаковка Прозрачност RoHS/REACH

Производителност на ресурсите



Sustainable Packaging

Показатели за благополучие



Без Живак



Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Compliant with Exemptions

Регламент На Китай Относно **Rohs**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Оповестяване За Опазване На Околната
Среда [Екологичен профил на продукт](#)

Профил На Циркулярност

Няма нужда от специфични операции по рециклиране