

# Спецификация на продукт

Спецификации



## Двоен сериен девиаторен ключ, безвинтово свързване, бял

MUR39022

### Заглавна страница

Гама на продукта	Mureva Styl
<b>Product or component type</b>	Капаче за ключ
Представяне на устройството	Механизъм
Тип технология	Електромеханичен
Брой капаци	2
Цветови нюанс	Бял (RAL 9003)

### Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден Повърхност
Превключвателни възможности	Девиаторен ключ
Задвижващо устройство	Капаче
Номинален ток	10 AX
Тип товар	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
<b>[Ue]</b> номинално работно напрежение	250 V AC
Условия на употреба	Вътрешен/външен
Материал	SEBS ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен) Месинг
Начин на монтаж	С винтове
Капацитет на крайници	1.5...2.5 mm <sup>2</sup> за твърд 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> за неподвижен 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> за гъвкав
Захват на проводника	13 mm
<b>Chemical and detergent products resistance</b>	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан
Височина	71 mm
Широчина	71 mm

Дълбочина	40 mm
-----------	-------

## Околна среда

Етикети за качество	CE NF EAC AENOR
Степен на защита IP	IP55
Степен на защита IK	IK08
Устойчивост на горене	Самогасящ 650 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Стандарти	EN 60669-1
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
Температура на околната среда за съхранени	-25...55 °C

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	Db
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	7,500 cm
Package 1 Weight	60,000 g
Unit Type of Package 2	Gyári csomagolás
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,500 cm
Package 2 Width	16,000 cm
Package 2 Length	39,500 cm
Package 2 Weight	701,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	4,856 kg

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация на REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a> Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Информация за освобождаване от RoHS	Да

Препоръчителна(и) подмяна(и)