

Спецификация на продукт

Спецификации



Двуполюсен ключ, бял

MUR39033

Основни

Гама На Продукта	Mureva Styl
Product Or Component Type	Капаче за ключ
Представяне На Устройството	Механизъм
Тип Технология	Електромеханичен
Брой Капаци	1
Цветови Нюанс	Бяло (RAL 9003)

Допълнителни устройства

Монтиране На Устройство	Повърхност Вграден
Превключвателни Възможности	2-полюсен 1-посочен
Задвижващо Устройство	Капаче
Номинален Ток	16 AX
Тип Товар	Load for energy saving lamps with ballast: 200 W
[Ue] Номинално Работно Напрежение	250 V AC
Условия На Употреба	Вътрешен/външен
Материал	SEBS Месинг ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен)
Начин На Монтаж	Чрез винтове
Капацитет На Накрайници	1.5...2.5 mm² за твърд кабел/и 1.5...2.5 mm² за Неподвижен кабел/и 1.5...2.5 mm² за гъвкав кабел/и
Захват На Проводника	13 mm
Chemical And Detergent Products Resistance	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден перекис 10 обема Устойчиви на хексан
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	40 mm

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Околна среда

Етикети За Качество	AENOR EAC NF CE
Ip Степен На Защита	IP55
Ik Степен На Защита	IK08
Устойчивост На Горене	Самогасящ 650 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Стандарти	EN 60669-1
Температура На Околния Въздух При Работа	-5...40 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-25...55 °C

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	55,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	7,8 cm
Package 2 Width	16,0 cm
Package 2 Length	39,5 cm
Package 2 Weight	650,0 g
Unit Type Of Package 3	S04
Number Of Units In Package 3	60
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	40,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	4,737 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)
[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Устойчива Опаковка Прозрачност RoHS/REACH

Производителност на ресурсите

 Sustainable Packaging

Показатели за благополучие

 Без Живак

 Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На Reach	Декларация на REACH
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Compliant with Exemptions
Регламент На Китай Относно Rohs	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Профил На Циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране