

Спецификация на продукт

Спецификации



Термостат н.о. син (?C)

NSYCCOTHO

Основни

Обхват	ClimaSys
Наименование На Продукта	ClimaSys CC
Тип Продукт Или Компонент	Simple thermostat
Обхват За Настройка На Температурата	0...60 °C
Визуализирана Информация	Температура в °C

Допълнителни устройства

Входно Напряжение	250 V
Тип Сензор	Bimetal
Тип И Състав На Контактите	HE
Съпротивление На Контakta	10 mOhm
Експлоатационен Живот В Цикли	100000 cycles
Максимална Превключвателна Възможност	2 A 120...250 V AC индуктивен 0,6 10 A 250 V AC резистивен 15 A 120 V AC резистивен 30 W DC
Електрическо Свързване	4 клеми 2.5 mm ²
Тип Монтаж	С клипс
Височина	Външен: 68 mm
Широчина	Външен: 33 mm
Дълбочина	Външен: 44 mm
Нето Тегло На Продукта	40 g
Място На Монтаж	35 мм DIN шина Върху монтажната плоча Cross rails Spacial upright
Температура На Околния Въздух При Работа	-20...80 °C
Ip Степен На Защита	IP20
Хистерезис	7 K +/- 0.4K
Брой Изходи	1 ventilation function
Материал	PC
Цвят	Светло сив
Устойчивост На Горене	Самогасящ в съответствие с UL94 (material V0)
Продуктови Сертификати	UL

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	64,0 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	100
Package 2 Height	24,0 cm
Package 2 Width	33,0 cm
Package 2 Length	41,0 cm
Package 2 Weight	7,588 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	3600
Package 3 Height	166,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	280,0 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие



Без Живак



Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Compliant with Exemptions

Регламент На Китай Относно **Rohs**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Оповестяване За Опазване На Околната
Среда [Екологичен профил на продукт](#)

Профил На Циркулярност

Няма нужда от специфични операции по рециклиране