

Спецификация на продукт

Спецификации



Табло S3D 400x300x200 без мп

NSYS3D4320

Основни

Обхват	Spacial
Наименование На Продукта	Spacial S3D
Application	Многофункционален
Category	Compact кутия
Номинална Височина На Таблото	400 mm
Номинална Широчина На Таблото	300 mm
Номинална Дълбочина На Таблото	200 mm
Тип Врата	Плътна
Описание На Монтажната Плоча	Без монтажна плоча
Тип Уплътнение	Стандарт
Тип Аксесоари За Инсталация	Стенен монтаж
Състав На Устройството	1 Тяло 1 Врата 1 Заклучване 1 плоча с кабелно уплътнение

Допълнителни устройства

Body Type	Single piece body Gutter-shaped front rail double sheet thickness
Брой Врати	Преден панел: 1врата(и)
Страна На Отваряне На Вратата	Реверсивен (120 °)
Тип Брава	3 mm двойна блокировка
Достъп За Работа	Преден
Отстраняеми Части	Врата С панти Плоча с кабелно уплътнение чрез винтове
Материал	Стомана
Покритие	Епоксидно полиестерно прахово боядисване
Цвят	Сив (RAL 7035)
Стандарти	IEC 62208
Продуктови Сертификати	DNV UL BV cUL GL LR
Нето Тегло На Продукта	5 kg

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Околна среда

Nema Степен На Защита	#N/A
Степен На Защита Ik	IK10 в съответствие с IEC 62262
Степен На Защита Ip	IP66 в съответствие с IEC 60529

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	25,0 cm
Package 1 Width	31,5 cm
Package 1 Length	41,5 cm
Package 1 Weight	5,758 kg
Unit Type Of Package 2	PAM
Number Of Units In Package 2	56
Package 2 Height	182,0 cm
Package 2 Width	100,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	339,0 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

- ✓

Без Живак
- ✓

Информация За Освобождаване От [RoHS](#)

Сертификати и стандарти

Регламенти На Reach	Декларация на REACH
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Регламент На Китай Относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Профил На Циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране