

Спецификация на продукт

Спецификации



Шкаф SF без монтажна плоча 1800x1000x600

NSYSF1810602D

⚠️ Преустановяване на продажбата от: 30.06.2024 г.

⚠️ Следва да бъде преустановен

Основни

Обхват	Spacial
Extended Range	Spacial SF
Application	Многофункционален
Тип Продукт Или Компонент	Подходящо табло
Номинална Височина На Таблото	1800 mm
Номинална Широчина На Таблото	1000 mm
Номинална Дълбочина На Таблото	600 mm
Монтаж На Таблото	Стоящ монтаж на пода
Състав На Устройството	2 плъзгащи се релси 4 скоба за монтажна плоча 1 структура 1 заден панел 1 горен панел 2 Врата 1 заключваща система с дръжка 1 блокираща система: лява врата

Допълнителни устройства

Тип Структура	Перфорирана структура със стъпка 25 мм Формирани от една секция Панели и врати, вградени в конструкцията Вертикални стойки, съединени с горна и долна рамка
Страна На Отваряне На Вратата	Лява (120 °) Дясна (120 °)
Тип Врата	Плътна преден
Описание На Монтажната Плоча	Без монтажна плоча
Тип Уплътнение	Без уплътнение
Тип Заклучване	4 точково заклучване, дръжка с 5 мм двойна вложка предна дясна врата
Брой Врати	Преден панел: 2врата(и)
Достъп За Работа	Преден Заден Страни на табло
Сменяеми Части	Врата чрез винтове панта Монтажна плоча чрез винтове скоба за монтажна плоча Заден панел чрез винтове Горен панел чрез винтове Скоба за монтажна плоча чрез винтове Плъзгаща се релса чрез винтове

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Материал	Рамка: поцинкована стомана Подпори: поцинкована стомана Врата: листова стомана Панели: листова стомана Панта: Zamak Дръжка: полиамид 6 с 30 % фибростъкло
Покритие	Епоксидно полиестерно прахово боядисване
Цвят	Табло: сив (RAL 7035) Дръжка: черен (RAL 9005)
Нето Тегло На Продукта	125,08 kg

Околна среда

Стандарти	IEC 62208
Nema Степен На Защита	NEMA 3R/12
Степен На Защита Ip	IP55 в съответствие с IEC 60529
Степен На Защита Ik	IK10 в съответствие с IEC 62262

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	193,0 cm
Package 1 Width	104,5 cm
Package 1 Length	69,0 cm
Package 1 Weight	125,08 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие



Без Живак



Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

Регламент На Китай Относно **Rohs**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Оповестяване За Опазване На Околната
Среда [Екологичен профил на продукт](#)

Профил На Циркулярност

Няма нужда от специфични операции по рециклиране