

Спецификация на продукт

Спецификации



Стоящ шкаф 42U W600 D800 фиксиран 19" с остъклена врата без панел R7035

NSYVDAC42U68

⚠️ Преустановяване на продажбата от: 23.01.2021 г.

⚠️ Преустановен

Основни

Обхват	Actassi
Наименование На Продукта	Actassi VDA
Тип Продукт Или Компонент	19" табло
Приложение На Устройството	Окабеляване
Applications	За монтаж на 19" оборудване За защита на мрежово оборудване
Тип Табло	Network Cabinet
Support Equipment	2 x 19" вертикални подпори на 120 mm от предната част (стъпка 25 mm)
Front Face	Остъклена врата
Тип Врата	Преден прозрачна вратазаключваща ситема с 1 точка (ключ: 333) - реверсивен откриване на 180 ° Заден частично плътен вратазаключваща ситема с 1 точка (ключ: 333) - реверсивен откриване на 180 °
Достъп За Работа	Горен Преден Заден Страничен
Отстраняеми Части	Преден врата с отстраняване без инструменти Горе затваряща плоча за свободен модул Долу затваряща плоча за свободен модул Заден частична врата с отстраняване без инструменти Заден частичен панел с отстраняване без инструменти
Colour	Врата: светло сив (RAL 7035) Панели: светло сив (RAL 7035) Горен и долен: светло сив (RAL 7035) Конструкция: гранит (RAL 7011)

Допълнителни устройства

Състав На Устройството	1 x остъклена врата преден 2 x 19" вертикални подпори преден 1 x сглобена конструкция CBLX torx 1 x покрив с отстраняема плоча горе 4 x стабилизиращи крачета 1 x частичен панел (6U) заден 1 x частично плътна врата заден
Load Rating	400 kg статичен 250 kg динамичен
Back Face	Частично плътна врата
Side Face	Панел

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Брой Отвори	1 отвордолу 1 отворгорен страничен панел 1 отворгоре - разделен на 3 части
Installation Mode	Стоящ монтаж на пода
Материал	Листова стомана: конструкция Листова стомана: врата Удебелено стъкло: врата Галванизирана стомана: подпора Листова стомана: панел
Покритие	Епоксидно полиестерно прахово боядисване
Широчина	600 mm
Височина	2000 mm
Дълбочина	800 mm
Нето Тегло На Продукта	73 kg
Брой Рак Модули	42U
Целева Страна	Europe

Околна среда

Степен На Защита Ik	IK08 в съответствие с IEC 62262
Степен На Защита Ip	IP20 в съответствие с IEC 60529
Стандарти	EIA-310D IEC 60297-3-100

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	213 cm
Package 1 Width	68 cm
Package 1 Length	85 cm
Package 1 Weight	71,7 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

✓

Reach Не Е Включен В Svhc

✓

Без Живак

✓

Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **RoHS**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Оповестяване За Опазване На Околната [Екологичен профил на продукт](#)
Среда