



Заглавна страница

Гама на продукта	Zelio Relay
Product or component type	Контакт
Подредбана клемите на контакта	Смесен
Съвместимост на продуктите	Реле RXM (2 C/O) Реле RXM (4 C/O)
Форма на щифт	Плосък
Съкратено наименование на устройството	RXZ
Минимилано доставно количество	10

Допълнителни устройства

Номинален термичен ток	12 A 6 A
[Ue] номинално работно напрежение	< 250 V
Затягащ момент	< 1 N.m (M3 screw(s))
Начин на монтаж	С винт Табло Скоба 35 mm симетрични DIN шина
Маркировка	CE
Широчина	27 mm
Тегло на продукта	0.056 kg

Околна среда

Свързване - клеморед	Конектор, Гъвкав cable С кабелен накрайник 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² / AWG 22...AWG 14 Конектор, Гъвкав cable С кабелен накрайник 2 x 0.25...2 x 1 mm ² / AWG 22...AWG 17 Конектор, Твърд cable Без кабелен накрайник 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Конектор, Твърд cable Без кабелен накрайник 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² / AWG 20...AWG 16
Стандарти	IEC 61984
Продуктови сертификати	CSA UL Lloyd's
Температура на околния въздух за складиране	-40...85 °C

Максимална работна околна температура на въздуха	-40...55 °C
Степен на защита IP	IP20 в съответствие с EN/IEC 60529
Диелектрична якост	2500 V

Гаранции по договора

Период	18 months
--------	-----------