

Спецификация на продукт

Спецификации



Гнездо/Цокъл, Harmony, за RXM2 релета, винтови връзки, отделен контакт

RXZE2S108M

Основни

Гама На Продукта	Електромеханични Релета Harmony Harmony Timer Relays
Съкратено Наименование На Устройството	RXZ
Тип Продукт Или Компонент	Контакт
Съвместимост На Продуктите	Реле за включване RXM с 2 C/O Реле за включване REXL с 2 C/O
Тип И Състав На Контактите	2 C/O
Номинален Термичен Ток	12 A

Допълнителни устройства

Форма На Щифт	Плосък
[Ue] Номинално Работно Напрежение	< 250 V
Подредбана Клемите На Контакта	Отделен
Свързване - Клеморед	Конектор, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) Твърд Без кабелен накрайник Конектор, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 17) гъвкав С кабелен накрайник Конектор, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) гъвкав С кабелен накрайник Конектор, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 20...AWG 14) Твърд Без кабелен накрайник
Затягащ Момент	< 1 N.m за M3
Начин На Монтаж	С винт (панел) Скоба (35 mm симетрични DIN шина)
[Uimp] Устойчивост На Импулсно Напрежение	4 kV
Категория На Защита	III
Ниво На Замърсяване	3
Минимилано Доставно Количество	10
Широчина	27 mm
Нето Тегло На Продукта	0,058 kg

Околна среда

Степен На Защита Ip	IP20 в съответствие с IEC 60529
Диелектрична Якост	2500 V
Стандарти	IEC 61984
Продуктови Сертификати	CSA Lloyd's UL
Маркировка	CE

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Температура На Околната Среда За Съхранени	-40...85 °C
Температура На Околния Въздух При Работа	-40...55 °C

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,746 cm
Package 1 Width	6,112 cm
Package 1 Length	8,207 cm
Package 1 Weight	50 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	6,6 cm
Package 2 Width	11 cm
Package 2 Length	13,9 cm
Package 2 Weight	580 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	200
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	11,173 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

- ✓

Reach Не Е Включен В Svhc
- ✓

Без Токсични Тежки Метали
- ✓


Без Живак
- ✓

Информация За Освобождаване От Rohs [Да](#)

Сертификати и стандарти

Регламенти На Reach	Декларация на REACH
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Регламент На Китай Относно Rohs	Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Weee	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Профил На Циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Dimensions



- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) 2 elongated holes Ø 3.5 mm x 6.5 mm / Ø 0.13 in. x 0.25 in.
- (5) 2 bus jumpers

Wiring Diagram

