



### Заглавна страница

Гама на продукта	Odace
Product or component type	TV/R розетка
Представяне на устройството	Механизъм с пластмасова фиксираща рамка
Тип TV излаз	TV розетка последна серия
Тип опаковка	Покритие бял
Количество в комплект	Комплект от 5

### Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
TV конектор	Мъжко IEC 9.52 mm
Радио конектор	Женски IEC 9.52mm
Максимално отклонение	12 dB за R signal @ #N/A 12 dB за TV signal @ #N/A
Минимална загуба при връщане	>= 10 dB за #N/A signal >= 10 dB за TV signal >= 12 dB за R signal
Начин на монтаж	С винтове
Цветови нюанс	Бял (RAL 9003)
Покритие	Лъскав
Свързване - клеморед	Винт
Вид глава на болт	Pozidriv No 1
Захват на проводника	8 mm
Тип кабел	Coaxial
Външен диаметър на кабела	7 mm
Материал	Цокъл GF30 Осигуряваща рамка Термопластична ABS-UV Центрована плоча Цинкова сплав Кутия
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	40 mm

Дълбочина на свързване	24 mm
Тегло на продукта	0.0604 kg

### Околна среда

Температура на околния въздух за складиране	-5...50 °C
Максимална работна околна температура на въздуха	5...45 °C
Стандарти	EN 50083-4
Степен на защита IK	IK04
Степен на защита IP	IP21 D
Характеристики на околната среда	Ацетон Алкохол Амоняк Белина Течен сапун Масло Бензин Устойчив на UV Течност за почистване на стъкла
Околна среда и въпроси	Без халоген

### Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Съвместим - от 1148 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
REACH	Референцията не съдържа SVHC над прага <a href="#">Референцията не съдържа SVHC над прага</a>
Екологичен профил на продукта	Наличен <a href="#">Екологичен профил на продукт</a>
Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	Без нужда от специфични дейности за рециклиране

### Гаранции по договора

Период	18 months
--------	-----------