


Спецификация на продукт

Спецификации



Розетка TV/SAT/R, индивидуална 2 входа, бял (механизъм+монтажна рамка)

S520461

Основни

Range Of Product	Odace
Тип Продукт Или Компонент	TV/SAT/R розетка
Представяне На Устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Тип Tv Излаз	Индивидуален
Тип Опаковка	Покритие боя

Допълнителни устройства

Монтиране На Устройство	Вграден
Tv Конектор	Мъжки IEC 9.52 мм
Радио Конектор	Женски IEC 9.52mm
Sat Конектор	F тип
Брой Входи	1
Максимално Отклонение	3 dB SAT сигнал950...2400 MHz 3 dB TV сигнал125...862 MHz 2,5 dB R сигнал5...108 MHz
Минимална Загуба При Връщане	10 dB IN-OUT 10 dB TV 12 dB R 10 dB SAT
Dc Ток	Вграден SAT вход
Начин На Монтаж	Чрез винтове
Цветови Нюанс	Бяло (RAL 9003)
Покритие	Гланциран
Номинален Ток	#N/A
[Ue] Номинално Работно Напрежение	24 V
Тип На Мрежата	DC
Свързване - Клеморед	Винтови клеми
Вид Глава На Болта	Pozidriv No 1
Захват На Проводника	8 mm
Тип Кабел	Coaxial
Външен Диаметър На Кабела	7 mm
Материал	Термопластичен ABS-UV стабилизирани: преден панел PBT (полибутилен терефталат) GF30: Осигуряваща рамка Zinc alloy: корпус

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	40 mm
Дълбочина На Свързване	24 mm
Нето Тегло На Продукта	0,0634 kg
Устойчивост На Химични Агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

Температура На Околната Среда За Съхранени	-5...50 °C
Температура На Околния Въздух При Работа	5...45 °C
Стандарти	EN 50083-4
Ik Степен На Защита	IK04
Ip Степен На Защита	IP21 D

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	7,500 cm
Package 1 Weight	87,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	9,000 cm
Package 2 Width	37,000 cm
Package 2 Length	5,800 cm
Package 2 Weight	524,000 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	60
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	6,780 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Устойчива Опаковка Прозрачност RoHS/REACH

Производителност на ресурсите



Sustainable Packaging

Показатели за благополучие



Reach Не Е Включен В Svhc



Без Токсични Тежки Метали



Без Живак



Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Съвместим

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **RoHS**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

Оповестяване За Опазване На Околната [Екологичен профил на продукт](#)
Среда

Weee

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

