

# Спецификация на продукт

Спецификации



## Odace - комуникационна розетка - 1 излаз - RJ45 cat.6 UTP - бял

S520475

### Основни

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Range Of Product            | Odace                            |
| Тип Продукт Или Компонент   | Комуникационна розетка           |
| Представяне На Устройството | Механизъм с фиксираща рамка      |
| Тип Комуникационна Розетка  | RJ45 8 контакт/иКат.6 <= 250 MHz |
| Тип Опаковка                | Покритие боя                     |

### Допълнителни устройства

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтиране На Устройство       | Вграден                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Брой Контактни Излази         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Организация На Кабелите       | Неекранирана усукана двойка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Тип Екраниране На Кабела      | UTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Съвместимост На Продуктите    | Infraplus<br>Actassi s-one                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Начин На Монтаж               | Чрез винтове                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Цветови Нюанс                 | Бяло (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Покритие                      | Гланциран                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Свързване - Клеморед          | IDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Брой Изводи На Веригата       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Материал                      | Термопластичен ABS-UV стабилизирани: преден панел<br>PBT (полибутилен терефталат) GF30: Осигуряваща рамка                                                                                                                                                                                                                                      |
| Височина                      | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Широчина                      | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Дълбочина                     | 41,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Дълбочина На Свързване        | 25,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Нето Тегло На Продукта        | 0,037 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Устойчивост На Химични Агенти | Устойчив на алкохол (70%)<br>Устойчив на алкохол (96%)<br>Устойчив на А-млечна киселина<br>Устойчив на разреден кватернерен амоний<br>Устойчив на разредена белина<br>Устойчиви на разреден амоняк<br>Устойчиви на сапунена вода<br>Устойчив на почистващ препарат за кристали<br>Устойчив на водороден прекис 10 обема<br>Устойчиви на хексан |

### Околна среда

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

|                                               |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура На Околната Среда<br>За Съхранени | -5...50 °C                                                                                                            |
| Температура На Околния Въздух<br>При Работа   | 5...35 °C                                                                                                             |
| Стандарти                                     | IEC 60603-7-5<br>ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1<br>#N/A<br>EN 50173-1<br>ISO/IEC 11801<br>IEC 60603-7<br>ANSI/TIA/EIA-568-B-2 |
| Ip Степен На Защита                           | IP21                                                                                                                  |
| Ik Степен На Защита                           | IK04                                                                                                                  |

## Опаковъчни единици

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 4,800 cm  |
| Package 1 Width              | 7,400 cm  |
| Package 1 Length             | 7,400 cm  |
| Package 1 Weight             | 39,000 g  |
| Unit Type Of Package 2       | BB1       |
| Number Of Units In Package 2 | 5         |
| Package 2 Height             | 5,100 cm  |
| Package 2 Width              | 9,000 cm  |
| Package 2 Length             | 36,800 cm |
| Package 2 Weight             | 266,000 g |
| Unit Type Of Package 3       | S04       |
| Number Of Units In Package 3 | 120       |
| Package 3 Height             | 30,000 cm |
| Package 3 Width              | 40,000 cm |
| Package 3 Length             | 60,000 cm |
| Package 3 Weight             | 7,135 kg  |

## Гаранции по договора

|          |           |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|

Устойчиво развитие



Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO<sub>2</sub> продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност   RoHS/REACH

Показатели за благополучие

 Без Токсични Тежки Метали

 Без Живак

 Информация За Освобождаване От [Да](#)  
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На  
Опасните Вещества На Ес

Съвместим

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **RoHS**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

Оповестяване За Опазване На Околната Среда [Екологичен профил на продукт](#)

Weeee

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Профил На Циркулярност

Няма нужда от специфични операции по рециклиране