



Модул DEVICENET NIM базов

STBNDN1010

⚠ Преустановяване на продажбата от: 25.07.2022 г.

⚠ Преустановяване на поддръжката от: 25.07.2022 г.

⚠ Ограничени продажби за услуги

Основни

Гама На Продукта	Modicon STB distributed I/O solution
Тип Продукт Или Компонент	Basic network interface module
Тип Интегрирана Връзка	DeviceNet в съответствие с Open DeviceNet Vendors Assoc 5-way male 1 twisted pair (network)
Number Of Segments	1 primary
Number Of Server Device(S)	64
Скорост На Предаване	125...500 kbit/s 0...1200 m

Допълнителни устройства

Брой Адресируеми Модули Вход/Изход	0...12 per island
Комуникационни Услуги	Island Bus Object (class ID101) DeviceNet Object (class ID3) Connection Object (class ID5)
[Us] Номинално Захранващо Напрежение	24 V DC
Граници На Захранващото Напрежение	19,2...30 V
Входен Ток	400 mA за supply circuit
Nominal Output Current	1,2 A
Минимален Изходен Импеданс	0,05 Ohm
Изходно Напрежение	5.25 V DC +/- 0.21 %) за Цифрова шина
Маркировка	CE
Категория На Защита	II
Статус Led	1 LED (зелен) CAN RUN 1 LED (зелен) island state (RUN) 1 LED (зелен) power supply (PWR) 1 LED (червен) CAN ERR 1 LED (червен) Модулна грешка (ERR)
Дълбочина	70 mm
Височина	40 mm
Широчина	128,3 mm

Околна среда

Електромагнитна Съвместимост	Устойчивост на електромагнитни смущения в съответствие с #N/A
------------------------------	---

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Продуктови Сертификати	C-отметка FM Клас 1 Раздел 2 UL CSA ATEX Cat 3G
Ниво На Замяряване	2 в съответствие с IEC 60664-1
Допустима Работна Надморска Височина	<= 2000 m
Степен На Защита Ip	IP20 в съответствие с EN 61131-2 class 1
Температура На Околния Въздух При Работа	0...60 °C (без понижаване на номиналните стойности)
Температура На Околната Среда За Съхранени	-40...85 °C
Относителна Влажност	95 % при 60 °C без кондензация
Устойчивост На Вибрации	3 gn в 58...150 Hz вкл. 35 x 7.5 mm симетрична DIN шина 5 gn в 58...150 Hz вкл. 35 x 15 mm симетрична DIN шина +/-0.35 mm в 10...58 Hz
Устойчивост На Удар	30 gn за 11 ms съответстващ на IEC 88 reference 2-27

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	7,3 cm
Package 1 Length	13,0 cm
Package 1 Weight	176,0 g

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Dimensions

