

Спецификация на продукт

Спецификации



APC Smart-UPS VT за монтаж в
рак 40kVA 400V с 4 батерийни
модула с възможност за
увеличение до 5, с блок за
разпределение на захранването
и въвеждане в експлоатация

❗ Следва да бъде
преустановен

SUVTR40KH4B5S

- ❗ Преустановяване на продажбата от: 5.07.2021 г.
- ❗ Преустановяване на поддръжката от: 18.10.2023 г.

Преглед

Време За Доставка	Обикновено се доставя в рамките на 2 седмици
-------------------	--

ОСНОВНИ

Main Input Voltage	400 V 3 фази
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	400 V 3 фази
Other Output Voltage	380 V 415 V
Номинална Мощност Във W	32000 W
Номинална Мощност В Va	40000 VA
Output Connection Type	12 IEC 60320 C19
Output Connector Type	Кабел 5 проводника (3PH + N + G) 1
Предоставено Оборудване	CD със софтуер Карта за мрежово управление Захранващите модули се доставят монтирани Кабел за интелигентно UPS сигнализиране RS-232 Ръководство за потребителя Инсталационно ръководство Start up included

Батерии и време на работа

Време За Изпълнение	View Runtime Graph
Вид Батерия	VRLA
Включени Батерийни Модули	4
Battery Slots Empty	1
Типично Време За Презареждане	3 h
Rbc™ Брой	4
Мощност На Зареждане На Батерията (Ватове)	3303 W rated
Живот На Батерията	3...5 year(s)

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Резервна Батерия	SYBT4 
Battery Graph Comments	Estimated runtimes based on battery vendor data, at typical environmental conditions, with no electrical input and balanced PF = 0.8 output.
Подлежащо На Разширение Работно Време	0

Общи

Топология	Двойно превръщане онлайн
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	1
Redundant	No

Физически

Цвят	Черен
Височина	199,5 cm
Широчина	60 cm
Дълбочина	107,5 cm
Нето Тегло На Продукта	657 kg
Място На Монтаж	Преден панел
Предпочитания За Монтиране	No preference
Тип Монтаж	Монтиран в стелаж
Two Post Mountable	0
Usb Съвместим	No

Вход

Честотна Мрежа	40...70 Hz
Number Of Input Connectors	1 Кабел 5 проводника (3PH + N + G)
Ефективност При Пълен Товар	304...477 V
Максимален Входящ Ток	55 A
Switching Current Capacity	80 A
Input Power Factor At Full Load	0,98

Изход

Maximum Configurable Power In Va	40000 VA
Максимална Конфигурируема Мощност (Ватове)	32000 W
Изходяща Честота (Синхронизиране Със Захранването)	47...53 Hz за 50 Hz номинал синхронизиране със захранването 50 Hz +/- 0.1 % за 50 Hz номинал несинхронизирана
Wave Type	Синусова вълна
Защита От Претоварване	60 секунди @ 125% и 30 секунди @ 150%
Ефективност При Пълен Товар	96 % (Цял товар)
Harmonic Distortion	Less than 5 % at full load
Максимален Изходен Ток	64 A
Crest Factor	Без ограничение

Bypass Type	Вграден байпас за поддръжка Вграден статичен байпас
Допълнителна Информация	Може да се конфигурира за 380 : 400 или 415 V 3 фазово номинално изходно напрежение

Съответствие

Продуктови Сертификати	C-отметка CE RCM
------------------------	------------------------

Екологичност

Температура На Околния Въздух При Работа	0...40 °C
Относителна Влажност	0...95 %
Допустима Работна Надморска Височина	0...3333 ft
Температура На Околната Среда За Съхранени	-50...40 °C
Относителна Влажност За Съхранение	0...95 %
Надморска Височина При Съхранение	0,00...15240,00 m
Ниво На Звук	67 dBA
Топлинно Разпръскване	5459 Btu/h
Степен На Защита Ip	IP20

Комуникации и управление

Свободни Букси/Слотове	0
Предварително Инсталирани Сمارт Слот & Трейд; Карти	Network management card 2 with environmental monitoring
Аварийно Изключване На Захранването (Epo)	Yes

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	209,5 cm
Package 1 Width	120,6 cm
Package 1 Length	75,6 cm
Package 1 Weight	782,27 kg

Гаранции по договора

Гаранция	1 година ремонт или смяна, Услуга по стартиране
----------	---

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Take-back Прозрачност RoHS/REACH

Производителност на ресурсите



Take-Back Program Available

Показатели за благополучие



Без Живак



Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Compliant with Exemptions

Оповестяване За Опазване На Околната
Среда [Екологичен профил на продукт](#)

Профил На Циркулярност

[Информация за излизане от употреба](#)