


Folha de dados do produto

Especificações



PLACA DE MONTAGEM NSX100-259 CHAVE TRANSFERENCIA - PRISMA G

03043

! Descontinuado em: 30 de mar. de 2022

! Descontinuado

Principal

Linha	Prisma
Linha De Produto	Prisma G
Tipo De Produto Ou Componente	Placa de montagem
Categoria De Acessórios/Peças Separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade Da Linha	Prisma Prisma G invólucro
Installation Description	Invólucro autônomo - largura 600 mm Invólucro montado na parede - largura 600 mm
Dispositivo Instalado	Compacto: Fixo comutador de fonte INS250 - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação Compacto: Fixo comutador de fonte INS250 - controle: bloqueio mecânico - vertical Instalação Compacto: Fixo comutador de fonte INS250 - controle: bloqueio mecânico - vertical Instalação Comutador de fonte: Fixo comutador de fonte NSX100...250 - controle: bloqueio mecânico - vertical Instalação
Descrição De Polos	1 x 3P: Fixo comutador de fonte INS250 vertical Instalação 1 x 4P: Fixo comutador de fonte INS250 vertical Instalação 1 x 3P: Fixo comutador de fonte INS250 vertical Instalação 1 x 4P: Fixo comutador de fonte INS250 vertical Instalação 1 x 3P: Fixo comutador de fonte NSX100...250 vertical Instalação 1 x 4P: Fixo comutador de fonte NSX100...250 vertical Instalação
Condition Of Using Cable Tie	Need additional plate (1 vertical
Número De Módulos Verticais (50 Mm)	10 Módulos: comutador de fonte INS250, conexão frente em 600 mm invólucro autônomo superior ou inferior 10 Módulos: comutador de fonte INS250, conexão frente em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior 10 Módulos: comutador de fonte INS250, conexão frente em 600 mm invólucro autônomo superior ou inferior 10 Módulos: comutador de fonte INS250, conexão frente em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior 11 Módulos: comutador de fonte NSX100...250, conexão frente em 600 mm invólucro autônomo superior ou inferior 11 Módulos: comutador de fonte NSX100...250, conexão frente em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior
Normas	IEC 61439-2
Certificações Do Produto	ASEFA

Complementar

Entrada De Cabo	Placa com recorte 0,37 mm top or bottom 192 mm
Tratamento De Proteção	Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
Acabamento Da Superfície	Matt Suave

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deverá ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Cor	Branco (RAL 9001)
Largura	600 mm
Altura	200 mm
Peso Líquido	1,37 kg
Functional Unit	600 mm Prisma G invólucro autônomo compacto comutador de fonte INS250 Fixo punho giratório frontal direto vertical 3P 1 conexão frente 10 0,37 mm 600 mm Prisma G invólucro montado na parede compacto comutador de fonte INS250 Fixo punho giratório frontal direto vertical 3P 1 conexão frente 10 0,37 mm 600 mm Prisma G invólucro autônomo compacto comutador de fonte INS250 Fixo punho giratório frontal direto vertical 4P 1 conexão frente 10 0,37 mm 600 mm Prisma G invólucro montado na parede compacto comutador de fonte INS250 Fixo punho giratório frontal direto vertical 4P 1 conexão frente 10 0,37 mm 600 mm Prisma G invólucro autônomo compacto comutador de fonte INS250 Fixo bloqueio mecânico vertical 3P 1 conexão frente 10 0,37 mm 600 mm Prisma G invólucro montado na parede compacto comutador de fonte INS250 Fixo bloqueio mecânico vertical 3P 1 conexão frente 10 0,37 mm 600 mm Prisma G invólucro autônomo compacto comutador de fonte INS250 Fixo bloqueio mecânico vertical 4P 1 conexão frente 10 0,37 mm 600 mm Prisma G invólucro montado na parede compacto comutador de fonte INS250 Fixo bloqueio mecânico vertical 4P 1 conexão frente 10 0,37 mm 600 mm Prisma G invólucro autônomo compacto comutador de fonte INS250 Fixo bloqueio mecânico vertical 3P 1 conexão frente 10 0,37 mm 600 mm Prisma G invólucro montado na parede compacto comutador de fonte INS250 Fixo bloqueio mecânico vertical 3P 1 conexão frente 10 0,37 mm 600 mm Prisma G invólucro autônomo compacto comutador de fonte INS250 Fixo bloqueio mecânico vertical 4P 1 conexão frente 10 0,37 mm 600 mm Prisma G invólucro montado na parede compacto comutador de fonte INS250 Fixo bloqueio mecânico vertical 4P 1 conexão frente 10 0,37 mm 600 mm Prisma G invólucro autônomo comutador de fonte comutador de fonte NSX100...250 Fixo bloqueio mecânico vertical 3P 1 conexão frente 11 0,37 mm 600 mm Prisma G invólucro montado na parede comutador de fonte comutador de fonte NSX100...250 Fixo bloqueio mecânico vertical 3P 1 conexão frente 11 0,37 mm 600 mm Prisma G invólucro autônomo comutador de fonte comutador de fonte NSX100...250 Fixo bloqueio mecânico vertical 4P 1 conexão frente 11 0,37 mm

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,0 cm
Package 1 Width	22,5 cm
Package 1 Length	47,0 cm
Package 1 Weight	1,37 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	14
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	19,883 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

-  Reach Sem Svhc
-  Sem Metais Pesados Tóxicos
-  Sem Mercúrio
-  Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)
-  Produto Com Componentes De Plástico Sem Halogéneo

Certificações e normas

Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto