


Folha de dados do produto

Especificações



PLACA FRONTAL NSX400-630 HORIZONTAL FIXO

03296

! Descontinuado em: 30 de mar. de 2022

! Descontinuado

Principal

Linha	Prisma
Linha De Produto	Prisma G
Tipo De Produto Ou Componente	Placa frontal
Categoria De Acessórios/Peças Separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade Da Linha	Prisma Prisma G invólucro
Tipo De Placa Frontal	Recorte
Dispositivo Instalado	Compacto: Fixo NSX400 sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - horizontal Instalação Compacto: Fixo NSX630 sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - horizontal Instalação Enerlin'X: Fixo FDM121 - controle: controle remoto - vertical Instalação
Descrição De Polos	1 x 3P: Placa de montagem suporte: NSX400 horizontal Instalação 1 x 4P: Placa de montagem suporte: NSX400 horizontal Instalação 1 x 3P: Placa de montagem suporte: NSX630 horizontal Instalação 1 x 4P: Placa de montagem suporte: NSX630 horizontal Instalação
Posição De Operação	Horizontal

Complementar

Descrição Cúbica/Caixa	De chão gabinete + duto - largura 600 + 300 mm Gabinete de parede + duto - largura 600 + 300 mm
Posição De Conexão	Bloco de conexão
Número De Módulos Verticais (50 Mm)	6
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificações Do Produto	ASEFA
Acabamento Da Superfície	Matt Suave
Tratamento De Proteção	Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
Cor	Branco (RAL 9001)
Altura	300 mm
Peso Líquido	1,12 kg
Quantidade Por Conjunto	Conjunto de 1

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Functional Unit	600 + 300 mm Prisma G de chão gabinete + duto Enerlin'X FDM121 Fixo controle remoto vertical 1
	600 + 300 mm Prisma G gabinete de parede + duto Enerlin'X FDM121 Fixo controle remoto vertical 1
	600 + 300 mm Prisma G de chão gabinete + duto compacto NSX400 sem Fixo alavanca articulada horizontal 3P 1 bloco de conexão 9
	600 + 300 mm Prisma G gabinete de parede + duto compacto NSX400 sem Fixo alavanca articulada horizontal 3P 1 bloco de conexão 9
	600 + 300 mm Prisma G de chão gabinete + duto compacto NSX400 sem Fixo alavanca articulada horizontal 4P 1 bloco de conexão 9
	600 + 300 mm Prisma G gabinete de parede + duto compacto NSX400 sem Fixo alavanca articulada horizontal 4P 1 bloco de conexão 9
	600 + 300 mm Prisma G de chão gabinete + duto compacto NSX400 sem Fixo alavanca articulada horizontal 3P 1 bloco de conexão 6
	600 + 300 mm Prisma G gabinete de parede + duto compacto NSX400 sem Fixo alavanca articulada horizontal 3P 1 bloco de conexão 6
	600 + 300 mm Prisma G de chão gabinete + duto compacto NSX400 sem Fixo alavanca articulada horizontal 4P 1 bloco de conexão 6
	600 + 300 mm Prisma G gabinete de parede + duto compacto NSX400 sem Fixo alavanca articulada horizontal 4P 1 bloco de conexão 6
	600 + 300 mm Prisma G de chão gabinete + duto compacto NSX400 sem Fixo alavanca articulada horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 9
	600 + 300 mm Prisma G gabinete de parede + duto compacto NSX400 sem Fixo alavanca articulada horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 9
	600 + 300 mm Prisma G de chão gabinete + duto compacto NSX400 sem Fixo alavanca articulada horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 9
	600 + 300 mm Prisma G gabinete de parede + duto compacto NSX400 sem Fixo alavanca articulada horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 9
	600 + 300 mm Prisma G de chão gabinete + duto compacto NSX400 sem Fixo alavanca articulada horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 6
	600 + 300 mm Prisma G gabinete de parede + duto compacto NSX400 sem Fixo alavanca articulada horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 6
	600 + 300 mm Prisma G de chão gabinete + duto compacto NSX400 sem Fixo alavanca articulada horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 6
	600 + 300 mm Prisma G gabinete de parede + duto compacto NSX400 sem Fixo alavanca articulada horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 6
	600 + 300 mm Prisma G de chão gabinete + duto compacto NSX630 sem Fixo alavanca articulada horizontal 3P 1 bloco de conexão 9
	600 + 300 mm Prisma G gabinete de parede + duto compacto NSX630 sem Fixo alavanca articulada horizontal 3P 1 bloco de conexão 9
	600 + 300 mm Prisma G de chão gabinete + duto compacto NSX630 sem Fixo alavanca articulada horizontal 4P 1 bloco de conexão 9
	600 + 300 mm Prisma G gabinete de parede + duto compacto NSX630 sem Fixo alavanca articulada horizontal 4P 1 bloco de conexão 9
	600 + 300 mm Prisma G de chão gabinete + duto compacto NSX630 sem Fixo alavanca articulada horizontal 3P 1 bloco de conexão 6
	600 + 300 mm Prisma G gabinete de parede + duto compacto NSX630 sem Fixo alavanca articulada horizontal 3P 1 bloco de conexão 6
	600 + 300 mm Prisma G de chão gabinete + duto compacto NSX630 sem Fixo alavanca articulada horizontal 4P 1 bloco de conexão 6
	600 + 300 mm Prisma G gabinete de parede + duto compacto NSX630 sem Fixo alavanca articulada horizontal 4P 1 bloco de conexão 6
	600 + 300 mm Prisma G de chão gabinete + duto compacto NSX630 sem Fixo alavanca articulada horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 9
	600 + 300 mm Prisma G gabinete de parede + duto compacto NSX630 sem Fixo alavanca articulada horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 9
	600 + 300 mm Prisma G de chão gabinete + duto compacto NSX630 sem Fixo alavanca articulada horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 9
	600 + 300 mm Prisma G gabinete de parede + duto compacto NSX630 sem Fixo alavanca articulada horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 9
	600 + 300 mm Prisma G de chão gabinete + duto compacto NSX630 sem Fixo alavanca articulada horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 6
	600 + 300 mm Prisma G gabinete de parede + duto compacto NSX630 sem Fixo alavanca articulada horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 6
	600 + 300 mm Prisma G de chão gabinete + duto compacto NSX630 sem Fixo alavanca articulada horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 6
	600 + 300 mm Prisma G gabinete de parede + duto compacto NSX630 sem Fixo alavanca articulada horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 6

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	31,000 cm

Package 1 Length	51,000 cm
Package 1 Weight	1,120 kg
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	17,000 cm
Package 2 Width	32,000 cm
Package 2 Length	53,000 cm
Package 2 Weight	11,500 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	180
Package 3 Height	79,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	207,000 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Sem Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações Das Isenções Rohs	Sim
✓	Produto Com Componentes De Plástico Sem Halogéneo	

Certificações e normas

Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto