



Principal

Gama	Prisma
Nome do produto	Prisma G
Grau de proteção IP	IP40 with door IP30 without door IP41 com porta e copa IP43 com porta, copa e junta IP43
Tipo de produto ou componente	Porta
Tipo de porta	Transparente
Equipamentos fornecidos	Permitindo interruptores Manusear Bloqueio (chave 405) Outro bloqueio de teclas e inserção (a encomendar separadamente) Dobradiça (x2)

Complementar

Lado de abertura de porta	Reversível
Número de fechaduras	2
Ângulo de abertura da porta	130 °
Descrição de instalação	Invólucro montado na parede - largura 600 mm Gabinete de extensão - largura 600 mm
Número de módulos verticais (50 mm)	15
Material do invólucro	Manusear : poliamida Estrutura da tampa : chapa de aço tratada Vidro
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Altura	780 mm
Largura	600 mm
Profundidade	36 mm
Peso do produto	5.52 kg
Material	Vidro
Acabamento de superfície	Matt Suave

Cor	Branco RAL 9001
-----	-----------------

Meio ambiente

Grau de proteção IK	IK08 para IEC 62262
Padrões	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Tratamento de proteção	Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster

Oferta sustentável

Status de oferta sustentável	Produto Green Premium
RoHS	Conforme - from 1751 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	A referência não contém SVHC acima do limite A referência não contém SVHC acima do limite
Perfil ambiental do produto	Disponível Perfil ambiental do produto
Instruções sobre final de vida de produto	Não necessita de operação de reciclagem específica

Garantia contratual

Período	18 meses
---------	----------