Folha de dados do produto

Especificações

MODULO QUANTUM ETHERNET IHM WEBSERVER

140NWM10000

Descontinuado em: 13 de set. de 2022

Fim do serviço em breve em: 31 de dez. de 2027

Vendas restritas para serviços

Principal

Linha De Produto	Plataforma de automação Modicon Quantum
Tipo De Produto Ou Componente	Módulo TCP/IP de rede Ethernet
Conceito	Transparent Ready
Servidor Web	Classe D10
Serviços Web	Rack Viewer HMI FactoryCast ativo Editor de Dados FactoryCast configurável
Serviço De Comunicação	Agente SNMP Mensagens TCP Modbus
Protocolo Da Porta De Comunicação	TCP/IP Modbus Ethernet
Interface Física	MT/RJ - 10BASE-T/100BASE-TX fibra óptica RJ45 - 100BASE-FX par trançado
Taxa De Transmissão	10/100 Mbit/s

Complementar

Alimentação	Via fonte de alimentação do rack
Gravação	CE
Sinalização Local	1 LED para taxa de dados de 10 Mbps ou 100 Mbps (10 MB/100 MB) 1 LED para detecção de colisões (Coll) 1 LED para modo de transferência (Kernel) 1 LED para falha do módulo Ethernet (Falha) 1 LED para status da rede Ethernet (RUN) 1 LED para modo duplex total (Fduplex) 1 LED para módulo pronto (Ready) 1 LED para rede ativa (Link) 1 LED para rack em funcionamento (Ativo) 1 LED para atividade de transmissão/recepção (TxAct/RxAct)
Consumo De Corrente	750 mA a 5 V CC
Formato Do Módulo	Padrão
Peso Líquido	0,345 kg

Meio ambiente

Grau De Proteção Ip	IP20
Certificações Do Produto	cUL UL 508
Normas	FM Classe 1 Divisão 2 CSA C22.2 no 142

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deverá ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Resistência A Descarga Eletrostática	4 kV contato conforme IEC 801-2 8 kV no ar conforme IEC 801-2
Resistência A Campos Eletromagnéticos	10 V/m 80..0,1000 MHz conforme IEC 801-3
Temperatura Ambiente Para Funcionamento	0…60 °C
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-40…85 °C
Umidade Relativa	95 % Sem condensação
Altitude De Funcionamento	<= 4500 m

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	16,5 cm
Package 1 Length	31,0 cm
Package 1 Weight	614,0 g

Garantia contratual

Garantia	18 meses

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO_2.

O Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

Saiba mais sobre o Green Premium >

Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >

RoHS/REACh

Certificações e normas

Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil

Desenhos das dimensões

Racks para montagem de módulos

Dimensões dos módulos e cavaletes



(1) 2 slots

(2) 3 slots

(3) 4 slots

(4) 6 slots

(5) 10 slots

(6) 16 slots