

Folha de dados do produto

Especificações



CONTATOR REFLEX ACTI9 IC60N 40A 2P CURVA C 440VCA

A9C62240

Principal

Aplicação Do Dispositivo	Distribuição Controle
Linha	Acti9
Nome Do Produto	Reflex iC60
Nome Abreviado Do Dispositivo	Reflex iC60N
Tipo De Produto Ou Componente	Contator com disjuntor integrado
Descrição De Polos	2P
Número De Polos Protegidos	2
Tipo De Rede	CA
Tecnologia Da Unidade De Disparo	Termomagnético
Curva De Tempo-Corrente	C

Complementar

[In] Corrente Nominal	40 A
Frequência Da Rede	50/60 Hz
Código De Capacidade De Interrupção	N
Capacidade De Corte	20 kA Icu a 220...240 V CA 50/60 Hz para EN/IEC 60947-2 10 kA Icu a 380...415 V CA 50/60 Hz para EN/IEC 60947-2
[Ui] Tensão De Isolamento Nominal	500 V CA
Indicação De Posição Do Contato	Sim
Tipo De Controle	Alavanca articulada Controle à distância por pulso Botão ON/OFF Comando à distância por comando contínuo
Tipo Do Sinal De Controle	Impulso Mantido muito baixa tensão Mantido
Sinalização Local	LED vermelho: falta LED verde: dispositivo ON LED piscando: dispositivo de superaquecimento LED piscando: dispositivo aberto LED piscando: dispositivo pronto
[Uc] Tensão Do Circuito De Controle	230 V CA 50/60 Hz 24 V CA 50/60 Hz 48 V CA 50/60 Hz 24 V CC 48 V CC
Tensão Nominal De Alimentação [Us]	230 V CA a 50/60 Hz

Modo De Montagem	Fixo
Suporte De Montagem	Trilho DIN de 35mm
Desvios De 9 Mm	9
Altura	84 mm
Largura	81 mm
Profundidade	77 mm
Cor	Branco
Durabilidade Mecânica	50000 ciclos
Durabilidade Elétrica	CA-1: 50000 ciclos CA 50 Hz
Provisão Para Bloqueio Por Cadeado	Bloqueio por cadeado
Descrição Das Opções De Bloqueio	Cadeado na posição DESLIGAR
Proteção De Fuga À Terra	Bloco separado
Compatibilidade Do Produto	Com comunicação

Meio ambiente

Grau De Proteção Ip	IP20 conforme IEC 60529
Grau De Poluição	3
Tropicalização	2
Umidade Relativa	93 % a 40 °C

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	11,0 cm
Package 1 Length	16,5 cm
Package 1 Weight	611,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	14
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	8,857 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
-----------------	-----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

Sem Mercúrio

Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Produto Com Componentes De Plástico
Sem Halogéneo

Certificações e normas

Regulamento Reach

[Declaração REACH](#)

Diretiva Rohs Da Ue

Conforme com os requerimentos de excepção

Regulamento Rohs China

[Declaração RoHS China](#)

Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.

Divulgação Ambiental

[Perfil ambiental do produto](#)

Weee

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Perfil De Circularidade

[Informação sobre o fim da vida útil](#)