



Principal

Linha	Acti 9
Nome do produto	Acti 9 iID
Tipo de produto ou componente	Interruptor diferencial (DR/IDR)
Nome abreviado do dispositivo	IID
Descrição de polos	4P
Posição neutra	Esquerda
[In] corrente nominal	63 A
Tipo de rede	CA
Sensibilidade de fuga à terra	300 mA
Atraso de proteção de fuga à terra	Instantâneo
Classe de proteção de fuga à terra	Classe AC

Complementar

Localização do dispositivo no sistema	De saída
Frequência da rede	50/60 Hz
[Ue] tensão de operação nominal	380...415 V CA 50/60 Hz
Tecnologia de disparo de corrente residual	Independente da tensão
Capacidade de fechamento e corte nominal	I _{dm} 1500 A I _m 1500 A
Corrente de curto-circuito condicional nominal	10 kA
[Ui] tensão de isolamento nominal	500 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal	6 kV
Indicação de posição do contato	Sim
Tipo de controle	Alavanca articulada

Modo de montagem	De encaixe
Suporte de montagem	Calha DIN
Desvios de 9 mm	8
Altura	91 mm
Largura	72 mm
Profundidade	73,5 mm
Peso do produto	0,37 kg
Cor	White
Durabilidade mecânica	20000 ciclos
Durabilidade elétrica	CA-1: 15000 ciclos
Descrição das opções de bloqueio	Dispositivo de travamento
Conexões - terminais	Terminal simples superior ou inferior1...35 mm ² rígido Terminal simples superior ou inferior1...25 mm ² Flexível Terminal simples superior ou inferior1...25 mm ² flexível com virola
Comprimento da decapagem do fio	14 mm for top or bottom connection
Torque de aperto	3.5 N.m top or bottom

Meio ambiente

Normas	EN/IEC 61008-1
Certificações do produto	SNI
Grau de proteção IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Graus de poluição	3
Compatibilidade eletromagnética	8/20 µs tensão aos choques, 250 A conforme EN/IEC 61008-1
Temperatura ambiente do ar para funcionamento	-5...60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C

Packing Units

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Número de unidades no pacote 1	1
Peso do pacote 1	349 g
Pacote 1 Altura	7,7 cm
Pacote 1 largura	8,4 cm
Pacote 1 Comprimento	9,8 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	27
Peso do pacote 2	10,747 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Offer Sustainability

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Contractual warranty

Garantia	18 meses
----------	----------
