

Folha de dados do produto

Especificações



CAPACITOR VARPLUSCAN 15.0KVAR 525V 60HZ 3F

BLRCH125A150B52

Principal

Linha De Produto	PowerLogic
Tipo De Produto Ou Componente	Heavy duty capacitor
Frequência Da Rede	50/60 Hz
Nome Da Série	HDuty
Conteúdo Harmônico Rede	<= 20%
Electrical Parameters	12,5 kvar 525 V 50 Hz 15 kvar 525 V 60 Hz
Tensão Máxima Admissível	1,1 x Un (8 horas sobre 24 horas)
Continuous Overcurrent Capacity	1,8 x In
Tensão Nominal	525 V CA 50/60 Hz

Complementar

Perdas Dielétricas	<0,2 W / kvar
Perdas De Potência	< 0,5 W/kVar
Tolerância De Capacidade	- 5% a 10%
Teste De Tensão	2,15 x Un CA entre os terminais para 10 s <= 660 V - 3 kV CA entre o terminal eo recipiente para 10 s > = 660 V - 6 kV CA entre o terminal eo recipiente para 10 s
Corrente De Partida	250 x In
Maximum Switching Operation Per Year	7000
Vida Útil Em Horas	130000 H
Material Dieléctrico	Filme de polipropileno metalizado com liga de Zn / Al, resistividade especial & perfil, borda especial (corte de onda)
Material De Impregnação	Não-PCB resina de poliuretano seco Biodegradável
Tipo De Instalação	Instalação interior
Conexões - Terminais	Terminal de ClampTite
Modo De Montagem	Vertical / horizontal
Diâmetro	90 mm
Altura	242 mm
Peso Líquido	1,6 kg

Meio ambiente

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Normas	IEC 60831-1 IEC 60831-2
Grau De Proteção Ip	IP20
Altitude De Funcionamento	2000 m
Classe De Temperatura	D
Temperatura Ambiente Do Ar Para Funcionamento	-25...55 °C
Umidade Relativa	95 %

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	28,5 cm
Package 1 Width	11 cm
Package 1 Length	11,8 cm
Package 1 Weight	1,7 kg
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	2
Package 2 Height	29 cm
Package 2 Width	29 cm
Package 2 Length	39 cm
Package 2 Weight	7,5 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	6
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	12,6 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Sem Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações Das Isenções Rohs	Sim

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.