

Folha de dados do produto

Especificações



Disconnecting Device Basic Function 17.5kV 31.5kA 3s 1250A 210 IEC

EXE173112L1D

Principal

Master Range	Easy Series
Linha De Produto	EasyPact
Nome Do Produto	EasyPact EXE
Tipo De Produto Ou Componente	Disconnecting device
Breaking Technology	Vacuum
Pole Type	Open
Número De Polos	3
Tipo De Rede	CA
Tipo De Instalação	Interior
Integration Type	Withdrawable
Variante	Basic function
Normas	IEC 62271-102:2013
Tensão De Teste Dielétrica	17,5 kV
Rated Short-Duration Power Frequency Withstand Voltage (Ud) / Common Value	38 kV
Rated Lightning Impulse Withstand Voltage (Up) / Common Value	95 kV
Frequência Da Rede	50/60 Hz
[In] Corrente Nominal	1250 A
Rated Short-Time Withstand Current (Ik)	31,5 kA
Rated Duration Of Short-Circuit (Tk)	3 s
[Icw] Corrente Nominal De Curta Duração Admissível	79 kA 50 Hz 82 kA 60 Hz

Complementar

Mass	85 kg
Altura	527 mm
Largura	594 mm
Profundidade	429 mm
Phase Distance	210 mm
Clearance In Air To Earth	150 mm
Upper Lower Connection Distance	205 mm

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Meio ambiente

Certificações Do Produto	ASEFA
Temperatura Ambiente Para Funcionamento	-25...40 °C
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-40...70 °C
Humidity Conditions	Average relative humidity over 24 h <= 95 % Average relative humidity over 1 month <= 90 %
Altitude De Funcionamento	<= 1000 m

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	58,7 cm
Package 1 Width	80,0 cm
Package 1 Length	60,0 cm
Package 1 Weight	48,0 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------