



### Principal

Gama	Easy9
Tipo de produto ou componente	Barramento neutro/terra
Categoria de acessórios/peças separadas	Acessório de conexão
Lines description	3L
Comprimento em módulos de 18 mm	12

### Complementar

Número de vias	4 ways 3 L
Poles configuration for 1 way	1 x 3P
Passo de conexão	18 mm
Tipo de conector	Tooth
Distance between way	54 mm
Isolamento	Isolado
Apresentação do dispositivo	Cortável
[Ie] corrente nominal de operação	80 A ( 40 °C )
[Ue] tensão de operação nominal	400 V CA Ph/Ph 230 V CA Fase/N
[Ui] tensão de isolamento nominal	500 V AC conforming to IEC 61439-1
Modo de montagem	Horizontal
Local de montagem	Top or bottom on tunnel type terminals
Desvios de 9 mm	24
Largura	220 mm
Cor	Cinza claro RAL 7035
Compatibilidade de gama	Easy9 MCB Easy9 RCBO Easy9 RCCB Easy9 switch

### Meio ambiente

Padrões	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1 IEC 60664
---------	---

Certificações do produto	CE
Resistência a incêndios	850 °C ( 30 s ) para IEC 60695-2-1
Graus de poluição	3 conforming to IEC 60947-7-1
Grau de proteção IP	IP20 with end-pieces and tooth covers