

Folha de dados do produto

Especificações



Circuit breaker, GMA, single busbar, up to 24kV 2500A 31,5kA

GMA-CB-SBB

Principal

Linha De Produto	GMA
Tipo De Produto Ou Componente	Incomer outcomer cubicle
Tipo De Instalação	Instalação interior
Aplicação De Disjuntor	Vacuum circuit breaker secondary main breaker
Corrente Nominal Do Barramento	1250 A 2000 A 2500 A
[Ir] Rated Current	800 A 1250 A 2000 A 2500 A
Corrente De Pico	63 kA 80 kA
Internal Arc Protection	31,5 kA 1 s

Complementar

Conexão Elétrica	Cabo - 3 x 1000 mm² Inferior por fase
Sinalização Local	LED para presença de tensão
Additional Device Type	Relé SEPAM Relé MICOM Relé Easergy P3 Thermal sensor TH110 opcional Motor DS opcional Motor ES opcional Motor circuit breaker Power meter opcional
Monitorando Função	Pressure monitoring manometer
Environmental Monitoring	Yes CL110 (opcional)
Opção De Detector De Arco	Yes - vamp (pedido separadamente)
Destino Do Produto	Magelis HMI SMD
Altura	2200 mm
Largura	450 mm 600 mm 800 mm
Profundidade	875 mm 1400 mm

Meio ambiente

Temperatura Ambiente Para Funcionamento	-5...40 °C
---	------------

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deverá ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Altitude De Funcionamento	<= 3000 m
---------------------------	-----------

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------