



Principal

Gama	TeSys
Nome do produto	TeSys LC1D.K
Tipo de produto ou componente	Capacitor contator dever
Nome abreviado do dispositivo	LC1DMK
Aplicação do contator	Correção do fator de potência
Descrição de polos	3P
Composição potência pólo de contacto	3 NA
[Ue] tensão de operação nominal	<= 690 V CA 50/60 Hz of circuito de potência
Classificação da potência reativa	25 kvar a 400 ... 440 V CA 50/60 Hz <= 55 °C 36 kvar a 660 ... 690 V CA 50/60 Hz <= 55 °C 15 kvar a 220 ... 240 V CA 50/60 Hz <= 55 °C
Tipo do circuito de controle	CA 50/60 Hz
Tensão de circuito de controle	220 V CA 50/60 Hz
Composição de contato auxiliar	1 NO + 1 NC
Suporte de montagem	Placa Calha
Padrões	IEC 60070 IEC 60831 NF C 54-100 VDE 0560
Certificações do produto	CSA UL
Conexões - terminais	Circuito de potência : conector 2 cabo(s) 4 mm ² - rigidez do Cabo: flexível - com extremidade do cabo Circuito de potência : conector 1 cabo(s) 16 mm ² - rigidez do Cabo: sólido - com extremidade do cabo Circuito de potência : conector 1 cabo(s) 6 mm ² - rigidez do Cabo: flexível - com extremidade do cabo Circuito de potência : conector 2 cabo(s) 10 mm ² - rigidez do Cabo: sólido - com extremidade do cabo
Torque de aperto	Circuito de potência : 2.5 N.m - Ligar conector

Complementar

Tipo de contatos auxiliares	Tipo com ligação mecânica (1 NA + 1 NF) para IEC 60947-5-1 Tipo contato de espelho (1 NF) para IEC 60947-4-1
-----------------------------	---

Meio ambiente

Grau de proteção IP	IP2x para IEC 60529 IP2x para VDE 0106
Tratamento de proteção	TH para IEC 60068-2-30
Temperatura ambiente do ar para funcionamento	-5...60 °C
Temperatura ambiente do ar para armazenamento	-60...80 °C
Altitude de funcionamento	3000 m sem degradação da temperatura
Altura	84 mm
Largura	56 mm
Profundidade	122 mm
Peso do produto	0.63 kg

Oferta sustentável

Status de oferta sustentável	Produto Green Premium
RoHS	Conforme - from 0950 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	A referência não contém SVHC acima do limite A referência não contém SVHC acima do limite
Perfil ambiental do produto	Disponível Perfil ambiental do produto
Instruções sobre final de vida de produto	Não necessita de operação de reciclagem específica

Garantia contratual

Período	18 meses
---------	----------