

Folha de dados do produto

Especificações



INTERRUPTOR-SECCIONADOR NSX100 NA DC PV 4P

LV438100

⚠ Descontinuado em: 1 de jan. de 2023

⚠ Descontinuado

Principal

Linha	Compactar
Nome Do Produto	ComPact NSX DC
Tipo De Produto Ou Componente	Interruptor-seccionador
Nome Abreviado Do Dispositivo	Compact PV NSX100NA DC
Descrição De Polos	4P
Tipo De Rede	CC
[Ue] Tensão De Operação Nominal	1.000 V CC para IEC 60947-3
[Ie] Corrente Nominal De Operação	CC-22A: 100 A CC 1.000 V
[Ui] Tensão De Isolamento Nominal	1000 V CC conforme IEC 60947-3
[Uimp] Tensão Suportável De Impulso Nominal	8 kV conforme IEC 60947-3
[Ith] Corrente Térmica Ao Ar Livre Convencional	100 A a 65 °C
[Icm] Capacidade De Fechamento Nominal Em Curto-Circuito	2,5 kA interruptor seccionador autônomo
Código De Capacidade De Interrupção	NA
Adequação Para Isolamento	Sim conforme IEC 60947-3
Indicação De Posição Do Contato	Sim
Frenagem Visível	Não
Categoria De Uso	CC-22A
Grau De Poluição	3 conforme IEC 60947-3

Complementar

Tipo De Controle	Alavanca articulada
Modo De Montagem	Fixo
Conexões Da Parte De Cima	Frontal
Conexão Na Parte Inferior	Frontal
[Icw] Corrente Nominal De Curta Duração Admissível	2,5 kA durante 1 s conforme IEC 60947-3
Durabilidade Mecânica	10000 ciclos para IEC 60947-3
Durabilidade Elétrica	1500 ciclos 1.000 V CC pol conforme IEC 60947-3
Passo De Conexão	35 mm
Altura	161 mm

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deverá ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Largura	140 mm
Profundidade	186 mm
Peso Líquido	2,4 kg

Meio ambiente

Normas	EN/IEC 60947 UL 508
Certificações Do Produto	EAC CCC
Grau De Proteção Ip	IP20 conforme IEC 60529
Grau De Proteção Ik	IK07

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	13,0 cm
Package 1 Width	14,0 cm
Package 1 Length	16,0 cm
Package 1 Weight	3,0 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	9
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	27,766 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência

Desempenho de bem-estar

✓ Sem Mercúrio

✓ Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Diretiva Rohs Da Ue	Conforme
	Declaração RoHS da EU

Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China
	Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.

Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
----------------------	---

Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
-------------------------	---