



Principal

Linha de produto	Plataforma de automação Modicon Premium
Tipo de produto ou componente	Módulo TCP/IP Ethernet
Interface física	AUI 100BASE-5 1 cabo AUI RJ45 10BASE-T 1 par trançado
Taxa de transmissão	10 Mbit/s
Serviço de comunicação	Mensagens TCP Modbus Abertura TCP opcional Agente SNMP Sistema de mensagens Uni-TE Palavras comuns Ethway/X-Way Aplicação a aplicação Ethway/X-Way
Alimentação	Via fonte de alimentação do rack
Sinalização local	1 LED detecção de colisões (COL) 1 LED status da rede Ethernet (RUN) 1 LED falha de porta Ethernet (ERR) 1 LED atividade de transmissão/recepção (TX/TR)

Complementar

Protocolo da porta de comunicação	Modbus TCP Uni-Telway Ethway/X-Way
Número máximo de ligações	64
Servidor web	Transparente, pronto para classe C10
Serviços web	Editor de Dados (via terminal PC) FactoryCast configurável Rack Viewer
Descrição da memória	Tamanho da página web do usuário 1,4 MB
Sinalização	CE
Compatibilidade do produto	PL7 Pro
Consumo de corrente	1200 mA 5 V CC com fonte de alimentação remota (AUI) 800 mA 5 V CC sem fonte de alimentação remota (RJ45)
Formato do módulo	Padrão
Peso do produto	0,37 kg

Meio ambiente

Padrões	EN 61131-2 FM Classe 1 Divisão 2 grupo A FM Classe 1 Divisão 2 grupo B FM Classe 1 Divisão 2 grupo C FM Classe 1 Divisão 2 grupo D
Certificações do produto	CSA 1010-1 UL 508
Grau de proteção IP	IP20
Tratamento de proteção	Revestimento protetor Humiseal 1A33
Temperatura ambiente do ar para funcionamento	0...60 °C
Umidade relativa	10...95 % em Ue 60 °C sem condensação

Oferta sustentável

RoHS	Não será conforme Não será conforme
REACH	A referência não contém SVHC acima do limite A referência não contém SVHC acima do limite

Garantia contratual

Período	18 meses
---------	----------