

Folha de dados do produto

Especificações



Coluna luminosa Ø60mm pré-montada, LED vermelho, verde, 24VCA/CC, com base de montagem

XVGB2W

Principal

Linha De Produto	XVG Harmony
Tipo De Produto Ou Componente	Completa de pré-fio de luz torre monolítica
Tipo De Unidade De Conjunto De Indicadores Ou Indicadores Luminosos	2 módulos luminosos
Material	PC (UL94 V-2): globo ABS (UL94HB): corpo do tubo Alumínio prata: tubo
Diâmetro De Montagem	60 mm
Nome Do Componente	XVG
Montagem Do Dispositivo	Montagem de base
Fonte De Luz	LED Contínuo vermelho LED Contínuo Verde
Bloco Luminoso Colorido	Vermelho verde
Tipo Base Do Conjunto De Indicadores	Base sem buzzer

Complementar

Rated Supply Voltage	24 V CA/CC
Secção Do Cabo	0,33 mm²
Tipo De Saída Digital	PNP e NPN
[Uimp] Tensão Suportável De Impulso Nominal	0,5 kV
Consumo De Corrente	68 mA
Consumo De Energia	1,6 W
Frequência Fundamental	2,64 kHz
Peso Líquido	0,2 kg

Meio ambiente

Certificações Do Produto	CE EAC
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-35...70 °C
Temperatura Ambiente Para Funcionamento	-10...50 °C
Grau De Proteção Ip	IP53

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	31,0 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	307,0 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	21
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	7,55 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	84
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	38 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio


 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil


Desenhos das dimensões

Dimensões




Montagem e remoção

Montagem



Ligações e esquema

Fiação



(1) "ON" para iluminação e/ou aplicação de som contínuo.

(2) Fusível (corrente nominal: 0,5 A)

RD: Vermelho

GR: Verde

BK: Preto