Fiche Produit

Spécifications

Multi9 - C60 UL489 - MCB - 3P - 1 A - D Curve - 240 V - 10 kA - fingersafe

60284F

La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mai 2021

Ce produit n'est plus fabriqué.

Principal

Gamme	Multi 9
Fonction Produit	Disjoncteur miniature
Nom Du Produit	Multi 9 C60
Nom Abrégé De L'Appareil	C60 UL489
Fonction De L'Appareil	Distribution
Nombre De Pôles Protégés	3
In Courant Assigné D'Emploi	1 Aà 25 °C
Type De Réseau	AC
Technologie De Déclencheur	Thermique-magnétique
Aptitude Au Sectionnement	Oui conformément à EN/CEI 60947-2

Complémentaire

System Voltage	240 V 415 V 440 V
Mode D'Installation	Encliquetable
Description Des Pôles	3P
Interrupt Rating	10 kA 10 kA 20 kA 10 kA 6 kA 20 kA 10 kA 6 kA
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Courbe De Déclenchement	D
Limite De Déclenchement Magnétique	12 x In +/- 20% AC
Classe De Limitation	3 conformément à EN/CEI 60947-2
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	500 V AC conformément à EN/CEI 60947-2
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	6 kV conformément à EN/CEI 60947-2
Coupure Pleinement Apparente	Oui
Type De Commande	Par maneton
Signalisation Locale	Indication ON/OFF

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Support De Montage	Rail DIN
Pas De 9 Mm	6
Hauteur	123 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	73 mm
Poids	0,33 kg
Couleur	Gris
Durée De Vie Mécanique	20000 cycle
Durée De Vie Électrique	10000 cycle
Prévision De Verrouillage	Cadenassable
Mode De Raccordement	Borne à anneau (haut ou bas)
Couple De Serrage	2 N.m haut ou bas

Environnement

Normes	UL 489 CSA C22.2 No 5 GB 14048.2 EN/CEI 60947-2
Certifications Du Produit	CSA CCC CEI UL
Degré De Protection Ip	IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529 IP10 conforming to CEI 60529
Degré De Pollution	3 conformément à EN/CEI 60947-2
Catégorie De Surtension	IV
Tropicalisation	2 conformément à CEI 60068-1
Humidité Relative	95 %à 55 °C
Altitude De Fonctionnement	2000 m
Température De Fonctionnement	-30…70 °C
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40…80 °C

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO_2.

Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

En savoir plus sur Green Premium >

Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >

RoHS/REACh

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure	
Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Produit Sans Halogènes	

Certifications et normes

Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.