

Fiche Produit

Spécifications

SQUARE 



CONTACTOR 600VAC 40AMP DPA +OPTIONS

8910DPA43V14Y242

Principal

Nom Abrégé De L'Appareil	DPA
--------------------------	-----

Complémentaire

In Courant Assigné D'Emploi	40 A
Profondeur	79,25 mm
Hauteur	101,60 mm
Courant Nominal Du Rotor Bloqué	240 Aà 230 V AC 200 Aà 460 V AC 160 Aà 575 V AC
Puissance Moteur Hp	3 hpà 115 V AC, monophasé 7,5 hpà 230 V AC, monophasé 10 hpà 230 V AC, 3 phases 20 hpà 460/575 V AC, 3 phases
Support De Montage	panneau
Nombre De Pôles	3
Largeur	63,50 mm

Environnement

Certifications Du Produit	UL listed file E42240 CCN NLDX CSA LR25490 class 3211 04
---------------------------	---

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Poids De L'Emballage 1	680,389 g

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications