

Fiche Produit

Spécifications



"Linergy HK - platine de montage de composant - pour AK5 - 3P"

AK5PA232

Principal

Gamme	Linergy
Nom Du Produit	HK
Fonction Produit	Platine de montage
Description Des Pôles	3P
[Ith] Courant Thermique Conventionnel	25 A
I²T À L'Enclenchement	200000 A².s
Nombre De Câbles	3 câble(s) 4 mm²à 105 °C
Largeur	54 mm
Hauteur	190 mm
Profondeur	61 mm

Complémentaire

[Ui] Tension Assignée D'Isolément	690 V conformément à CEI 60439-1
Pas De 9 Mm	6
Poids	0,23 kg

Environnement

Normes	CEI 60439
Certifications Du Produit	UL DNV CSA LROS (Lloyds register of shipping)

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	22,000 cm
Poids De L'Emballage 1	375,000 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	20
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	7,980 kg
Type D'Emballage 3	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 3	160
Hauteur De L'Emballage 3	75,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	60,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	80,000 cm
Poids De L'Emballage 3	74,364 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises