

# Fiche Produit

Spécifications



## Rack PDU, Basic, 0U/1U, 208V, 30A, (4) C19

AP6031A

### Présentation

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Lead Time | Généralement disponible en stock |
|-----------|----------------------------------|

### Principal

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Couleur            | Noir                                      |
| Type Du Pdu        | De base                                   |
| Cord Length        | 3,66 m                                    |
| Équipement Fournis | Guide d'installation<br>Guide de sécurité |

### Complémentaire

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Tension D'Entrée Principale  | 200 V<br>208 V       |
| Hauteur                      | 4,4 cm               |
| Largeur                      | 43,8 cm              |
| Tension De Sortie Principale | 200 V<br>208 V       |
| Profondeur                   | 12,6 cm              |
| Poids                        | 3,8 kg               |
| Emplacement De Montage       | Façade<br>Arrière    |
| Montage Préconisé            | No preference        |
| Type De Connexion Entrée     | NEMA L6-30P          |
| Mode D'Installation          | Non montable en rack |
| Rack Units                   | 1U                   |
| Compatible Usb               | No                   |
| Position De Montage          | Horizontal           |
| [In] Courant Nominal         | 24 A                 |
| Courant De Ligne Max         | 30 A                 |
| Limites Du Courant D'Entrée  | 30 A                 |
| Capacité De Chargement       | 5000 VA              |
| Fréquence Réseau             | 50/60 Hz             |
| Total Number Of Outlets      | 4 CEI 60320 C19      |

### Environnement

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Certifications Du Produit | répertorié cUL<br>listé UL |
|---------------------------|----------------------------|

## Emballage

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Type D'Emballage 1             | PCE            |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1              |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 28,1 cm        |
| Largeur De L'Emballage 1       | 18 cm          |
| Longueur De L'Emballage 1      | 47,3 cm        |
| Poids De L'Emballage 1         | 4,6 kg         |
| Scc14                          | 10731304327810 |

## Garantie contractuelle

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Garantie | 2 years repair or replace |
|----------|---------------------------|

## Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO<sub>2</sub>.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Efficacité Énergétique   Take-back   Transparence   RoHS/REACH

## Performances des ressources

 Produit Économe En Énergie

 Take-Back Program Available

## Performances en matière de bien-être

 Sans Plomb

## Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)