

Fiche Produit

Spécifications



"Centrale de mesure BCPM avancée 48 tore - 100A - 18 mm entraxe"

BCPMA248S

Principal

Gamme	PowerLogic
Nom Du Produit	PowerLogic BCPM
Fonction Produit	Compteur d'énergie multi-circuit
Nom Abrégé De L'Appareil	BCPMA
Type De Modèle	Advanced
Surveillance De L'Alimentation	Instrumentation de base
Gestion De L'Énergie	Sous-facturation et répartition des coûts
Fonction De L'Appareil	Sous-facturation
Analyse De La Qualité De L'Alimentation	détection de creux et pointes de tension
Type De Mesure	Tension Courant Fréquence Puissance active Facteur de puissance Énergie active
[Us] Tension D'Alimentation	90...277 V AC 50/60 Hz +/- 1 %
Fréquence Du Réseau	50 Hz 60 Hz

Complémentaire

Entrée Transformateur De Courant	Noyau solide CT 100 A48 x
Temps De Mise À Jour	1,8 s
Tension De Mesure	90...277 V phase-neutre 150...480 V phase-phase
Précision De Mesure	Courant de la branche 2 % 0.25...2 A Courant de la branche 1 % 2...100 A Courant de réseau 3 % 1...100 % Courant de réseau 3 % 2...100 % Tension 1 % 90...277 V
Cadence D'Échantillonnage	256 échantillons/cycle
Pas De Raccordement	18 mm
Équipement Fournis	48 transformation actuelle
Protocole De Communication	Modbus RTU
Prise En Charge De Port De Communication	RS485

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Communication Des Données	Alarme courant bas Alarme sur tension Alarme courant élevé Alarme sous tension Alarme courant élevé Alarme courant bas
---------------------------	---

Environnement

Mode D'Installation	Montage sur panneau
Support De Montage	Boîtier Panneau
Humidité Relative	0...95 %à 0...60 °C
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...70 °C
Altitude De Fonctionnement	3000 m
Normes	CEI 61036 EN 61010 UL 508 ANSI C12.1
Certifications Du Produit	UL
Largeur	288 mm
Hauteur	146 mm
Poids	1,5 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	15,2 cm
Largeur De L'Emballage 1	30,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	50,8 cm
Poids De L'Emballage 1	3,659 kg

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être



Sans Mercure



Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Régulation Reach

[Déclaration REACh](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.