

Fiche Produit

Spécifications

SQUARE 



Switchgear, HVL, single, 600A, 15kV, 10E to 400E boric acid fuse, transformer disconnect, left, NEMA 1

HVL415BGL

Principal

Produit	Transformer Disconnect
Non Inclus	fusible à commander séparément
Fonction De L'Appareil	Transformateur côté gauche

Complémentaire

Type De Protection	Fusible par boric acid
Calibre Du Fusible À Associer	10 A E 15 A E 20 A E 25 A E 30 A E 40 A E 50 A E 65 A E 80 A E 100 A E 125 A E 150 A E 175 A E 200 A E 250 A E 300 A E 400 A E
[In] Courant Nominal	600 A
Momentary Amperes Asymmetrical	40 kA
Courant À Pleine Charge	300 A
Fréquence	50/60 Hz
Nombre De Pôles	3P
Tension Maximale De L'Équipement [Ur]	15 kV
Basic Inulation Level	95 kV
Enclosure Rating	NEMA 1
Raccordement Électrique	Cosses
Wire Gauge	AWG 2...600 kcmil aluminium / cuivre câble
Enclosure Width	965,20 mm
Enclosure Depth	1384,30 mm
Enclosure Height	2286,00 mm

Environnement

Certifications Du Produit	listé UL cUL
---------------------------	-----------------

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Poids De L'Emballage 1	544,311 kg