

Fiche Produit

Spécifications



Switchgear, HVLcc, fused, 4.76kV, 600A, 20.00in W, bottom entry, transformer on left

HVLCB20505DGL

Principal

Produit	Switched fuse mechanism
Application	B
Non Inclus	fusible à commander séparément
Fonction De L'Appareil	Transformateur côté gauche

Complémentaire

Type De Protection	Fusible par limiteur de courant
Calibre Du Fusible À Associer	10 A E 15 A E 20 A E 25 A E 30 A E 40 A E 50 A E 65 A E 80 A E 100 A E 125 A E 150 A E 175 A E 200 A E 250 A E 300 A E 400 A E 350 A E 500 A E
[In] Courant Nominal	600 A
Momentary Amperes Asymmetrical	40 kA
Courant À Pleine Charge	300 A
Fréquence	50/60 Hz
Nombre De Pôles	3P
Tension Maximale De L'Équipement [Ur]	4,76 kV
Basic Inulation Level	60 kV
Enclosure Rating	NEMA 1
Raccordement Électrique	Cosses
Wire Gauge	AWG 2...350 kcmil pour 2 aluminium / cuivre câble
Service Entry	UG
Enclosure Width	1016,00 mm
Enclosure Depth	946,15 mm
Enclosure Height	2286,00 mm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Poids De L'Emballage 1	464,932 kg