


Fiche Produit

Spécifications



"Spacial CRN - coffret acier avec platine - H1000xL600xP300mm - châssis plein"

NSYCRN106300P

Principal

Gamme	Spacial
Nom Du Produit	Spacial CRN
Application	Polyvalent
Catégorie	Enveloppe compact
Hauteur Nominale De L'Enveloppe	1000 mm
Largeur Nominale De L'Enveloppe	600 mm
Profondeur Nominale De L'Enveloppe	300 mm
Type D'Accessoire D'Installation	Montage mural
Composition De L' Appareil	1 corps 1 plaque passe-câbles 1 porte avec serrure 1 Châssis plein
Type De Porte	Pleine
Type De Châssis Plein	Pleine

Complémentaire

Body Type	Soudé à l'arrière avec double profil formant une zone étanche Côtés conçus à partir d'une seule section pliée
Nombre De Portes	Face avant: 1 porte(s)
Ouverture De Porte	Réversible (120 °)
Type De Verrou	Verrou double bar 3 mm
Type De Plaque Passe-Câbles	Standard
Accessibilité	Avant
Pièces Amovibles	Porte par charnières Plaque passe-câbles par vis Platine de montage par l'élément de fixation
Matière	Enveloppe: acier Platine de montage: acier galvanisé
Finition De Surface	Enveloppe: poudre époxy-polyester
Couleur	Enveloppe: gris (RAL 7035)
Normes	IEC 62208
Certifications Du Produit	UL cUL DNV-GL
Poids	38,2 kg

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Environnement

Degré De Protection Ip	IP66 conformément à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK10 conformément à CEI 62262

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	32,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	62,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	101,000 cm
Poids De L'Emballage 1	35,000 kg
Type D'Emballage 2	PAM
Nb Produits Dans L'Emballage 2	9
Hauteur De L'Emballage 2	220,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	100,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,000 cm
Poids De L'Emballage 2	378,799 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises