

Fiche Produit

Spécifications



Wall mounted steel enclosure,
Spacial S3DC, plain door, without
plain chasis, 300x200x150mm,
IP66, IK10

NSYS3DC3215

Principal

Gamme	Spacial
Nom Du Produit	Spacial S3DC
Application	Polyvalent
Catégorie	Enveloppe compact
Hauteur Nominale De L'Enveloppe	300 mm
Largeur Nominale De L'Enveloppe	200 mm
Profondeur Nominale De L'Enveloppe	150 mm
Type De Porte	Pleine
Type De Châssis Plein	Sans châssis plein
Type De Plaque Passe-Câbles	Sans plaque presse-étoupe
Type D'Accessoire D'Installation	Montage mural
Composition De L' Appareil	1 corps 1 porte 1 verrou

Complémentaire

Type De Corps	Corps pièce unique Gutter-shaped front profile double sheet thickness
Nombre De Portes	Face avant: 1 porte(s)
Ouverture De Porte	Réversible (120 °)
Type De Verrou	Fermeture type insert tournevis
Accessibilité	Avant
Pièces Amovibles	Porte par charnières
Matière	Acier
Finition De Surface	Poudre époxy-polyester
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	IEC 62208
Certifications Du Produit	UL
Poids	3,007 kg

Environnement

Tenue À L'Environnement Nema	NEMA 4X/13
Tenue Aux Chocs Ik	IK10 conformément à CEI 62262

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Degré De Protection Ip	IP66 conformément à CEI 60529
------------------------	-------------------------------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	21,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	29,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	33,0 cm
Poids De L'Emballage 1	3,394 kg
Type D'Emballage 2	PAM
Nb Produits Dans L'Emballage 2	36
Hauteur De L'Emballage 2	74,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	100,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,0 cm
Poids De L'Emballage 2	134,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être



Sans Mercure



Information Sur Les Exemptions
Rohs

[Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises