Fiche Produit

Spécifications

"Harmony - boite arrêt d'urgence jaune - bouton rouge rotation - 1NO+1NC"

XALK178EH7

Principal

Gamme De Produits	Harmony XALK
Fonction Produit	Poste de commande complet
Nom Abrégé De L'Appareil	XALK
Destination Du Produit	Pour unités de signalisation et de contrôle XB5 Ø 22 mm
Application De La Boîte Pendante	Fonction d'arrêt d'urgence Fonction coupure d'urgence
Couleur De La Base Du Boîtier	Gris clair (RAL 7035)
Couleur Du Capot	Jaune (RAL 1021)
Matière	Polycarbonate
Profil Du Dispositif De Commande	1 bouton-poussoir coup de poing
Description Des Opérateurs	Rouge sans repérage 1 "F" + 1 "O"
Remise À Zéro	Tourner pour déverrouiller
Composition De La Boite De Commande	1 bouton-poussoir Ø 40 mm coup de poing, rouge 1 "O" + 1 "F" non marqué marquage
Fonctionnement Des Contacts	À action dépendante

Complémentaire

Entrée De Câble	1 masque pour entrée de câble 0…14 mm 2 préperçages pour presse-étoupe de câble Pg 13 et ISO M20 0…12 mm
Poids	0,194 kg
Tenue Au Nettoyage Haute Pression	7000000 Paà 55 °C, distance : 0,1 m
Ouverture Positive	Avec conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix K
Course D'Actionnement	1,5 mm (état électrique modifié par "O") 2,6 mm (état électrique modifié par "F") 4,3 mm (course totale)
Force D'Actionnement	44 N état électrique modifié par "O" + "F"
Durée De Vie Mécanique	300000 cycle
Mode De Raccordement	Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout conformément à EN/CEI 60947-1 Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout conformément à EN/CEI 60947-1
Couple De Serrage	0,8…1,2 N.m conformément à EN/CEI 60947-1
Forme De La Tête De Vis	Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
Matériau Des Contacts	Alliage d'argent (Ag/Ni)

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Protection Contre Les Courts-Circuits	10 A cartouche fusible type gG conformément à EN/CEI 60947-5-1
[Ith] Courant Thermique Conventionnel	10 A conformément à EN/CEI 60947-5-1
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	600 V (degré de pollution 3) conformément à EN/CEI 60947-1
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	6 kV conformément à EN/CEI 60947-1
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	3 Aà 240 V, AC-15, A600 conformément à EN/CEI 60947-5-1 6 Aà 120 V, AC-15, A600 conformément à EN/CEI 60947-5-1 0,1 Aà 600 V, DC-13, Q600 conformément à EN/CEI 60947-5-1 0,27 Aà 250 V, DC-13, Q600 conformément à EN/CEI 60947-5-1 0,55 Aà 125 V, DC-13, Q600 conformément à EN/CEI 60947-5-1 1,2 Aà 600 V, AC-15, A600 conformément à EN/CEI 60947-5-1
Durée De Vie Électrique	1000000 cycle, AC-15, 2 Aà 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle, AC-15, 3 Aà 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle, AC-15, 4 Aà 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle, DC-13, 0,2 Aà 110 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle, DC-13, 0,5 Aà 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Fiabilité Électrique Iec 60947-5-4	Λ < 10exp(-6)à 5 V, 1 mA conformément à EN/CEI 60947-5-4 Λ < 10exp(-8)à 17 V, 5 mA conformément à EN/CEI 60947-5-4

Environnement

Traitement De Protection	TH
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40…70 °C
Température De Fonctionnement	-40…70 °C
Catégorie De Surtension	Classe II conformément à CEI 60536
Degré De Protection Ip	IP66 conformément à CEI 60529 IP67 IP69 IP69K
Tenue À L'Environnement Nema	NEMA 13 NEMA 4X
Tenue Aux Chocs Ik	IK03 conforming to EN 50102
Normes	EN/ISO 13850 CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/CEI 60947-5-1 CEI 60364-5-53 EN/CEI 60204-1 EN/CEI 60947-5-5 EN/CEI 60947-1 JIS C 4520 EN/CEI 60947-5-4
Certifications Du Produit	CSA listé UL
Tenue Aux Vibrations	5 gn (f= 12…500 Hz) conformément à CEI 60068-2-6
Tenue Aux Chocs Mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour acceleration sur 1/2 sinusoïde conformément à CEI 60068-2-27 50 gn (durée = 11 ms) pour acceleration sur 1/2 sinusoïde conformément à CEI 60068-2-27

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Hauteur De L'Emballage 1	7,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,200 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,800 cm
Poids De L'Emballage 1	175,000 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	40
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	7,345 kg

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO_2.

Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

En savoir plus sur Green Premium >

Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >

Transparence

RoHS/REACh

Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach	
Sans Métaux Lourds Toxiques	
Sans Mercure	
Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie