

Fiche Produit

Spécifications



LED pilot light with black bezel, Harmony XVL, Ø 8, IP40, green, protruding included, 5 V, faston

XVLA113

! La production de ce produit a été arrêtée le: 15 juin 2023

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principal

Gamme De Produits	Harmony XVL
Fonction Produit	Veilleuse LED avec lunette d'encadrement noire
Nom De Composant	XVL
Diamètre De Fixation	8 mm
Source Lumineuse	LED saillante
Couleur Dubloc Lumineux	Vert
Type De Protection	Résistance de ballast intégral Intégré par diode
[Us] Tension D'Alimentation	5 V
Degré De Protection Ip	IP40 conformément à CEI 60529 IP40 conformément à NF C 20-010

Complémentaire

Type De Circuit D'Alimentation	DC
Mode De Raccordement	Étiquette pour connecteurs Faston: 2,8 x 0,5 mm Étiquette pour connecteurs de soudure
Consommation Électrique	25 mA
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	50 V conformément à CEI 60947-1
Durée De Vie De L'Ampoule	100000 H
Limite De Tension Nominale	0,8 à 1,1 Un
Description Des Bornes Iso N°1	(X1-X2)PL
Hauteur	12 mm
Largeur	12 mm
Profondeur	34 mm
Poids	0,003 kg

Environnement

Certifications Du Produit	UL CSA
Traitement De Protection	TC
Température De Fonctionnement	-25...70 °C
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...70 °C

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Catégorie De Surtension	Class 3 conformément à CEI 60536 Class 3 conformément à NF C 20-030
-------------------------	--

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	1,2 cm
Largeur De L'Emballage 1	1,2 cm
Longueur De L'Emballage 1	3,5 cm
Poids De L'Emballage 1	3,0 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	3,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	10,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	11,0 cm
Poids De L'Emballage 2	32,0 g
Type D'Emballage 3	S01
Nb Produits Dans L'Emballage 3	100
Hauteur De L'Emballage 3	15,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	15,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,0 cm
Poids De L'Emballage 3	528,0 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises