

Fiche Produit

Spécifications



Multisound siren, Harmony XVS,
prewired, white colour, 0...105dB,
43tones, 240V AC

XVS14MMW

Principal

Gamme De Produits	Harmony XVS
Fonction Produit	Sirène à plusieurs sons
Nom Abrégé De L'Appareil	XVS

Complémentaire

Couleur	Blanc
Matière	PC (polycarbonate): couvercle arrière PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiène-styrène): façade PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiène-styrène): arrière
Poids	1,2 kg
Marquage	CE
Support De Montage	Support
Mode De Fixation	3 trous Ø 9 mm
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	4 kV
Consommation Électrique	50 mAà 240 V
Raccordement Électrique	Câble: 6,5...8,5 mm, 0,33 mm² / AWG 22 (circuit de signalisation) Câble: 6,5...8,5 mm, 0,52 mm² / AWG 20 (circuit de puissance)
Largeur	140 mm
Hauteur	114 mm
Profondeur	223 mm

Environnement

Type De Signalisation	43 tonalités de sirène
Normes	IEC 61000-6-3 CEI 60947-5-1 EN 60947-01 CEI 61000-6-2
Certifications Du Produit	UL
Traitement De Protection	TC
Température Ambiante Pour Le Stockage	-35...70 °C
Température De Fonctionnement	-10...50 °C
Catégorie De Surtension	Classe II conformément à CEI 61140
Degré De Protection Ip	IP53 conformément à CEI 60529
[Us] Tension D'Alimentation	240 V AC

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Intensité Sonore	0...105 dB (son intermittent ou continu)à 1 m
------------------	---

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	15,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	15,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	27,5 cm
Poids De L'Emballage 1	1,55 kg
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,0 cm
Poids De L'Emballage 2	10,676 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence

Performances en matière de bien-être



Sans Mercure



Information Sur Les Exemptions
Rohs

[Oui](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)