

Fiche produit

Spécifications



Multi 9 TL - télérupteur - 16A - bobine 12V 50/60Hz - 2F

15524

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 5 avr. 2019

Code EAN: 3303430155249

⚠ N'est plus disponible

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Télérupteur
Nom De L'Appareil	TL
Application	Télécommande
Pôles	2P
Composition Des Pôles	2NO
[In] Courant Assigné D'Emploi	16 A
Type De Réseau	CA
[Uc] Tension Circuit De Commande	12 V CA 50/60 Hz 6 V cc

Complémentaires

Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	250 V CA 50/60 Hz
Type De Commande	Déconnexion de la bobine Contrôle à distance
Type De Signal De Commande	Impulsion
Fréquence De Commutation	5 commutations/minute 100 commutations/jour
Durée De L'Impulsion	50 ms...1 s
Type De Commande À Distance	Bouton-poussoir lumineux 3 mA
Indication De Tension	Indication ON/OFF
Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Rail DIN
Pas De 9 Mm	2
Hauteur	84 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	60 mm
Durée De Vie Électrique	AC-21 : 200000 cycle AC-22 : 100000 cycle
Compatibilité De Gamme	Multi 9 ATet Multi 9 ATL

Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	EN 669-1 EN 669-2-2
Certifications Du Produit	GOST
Labels Qualité	IMQ CEBEC NF VDE
Pression Acoustique	60 dB
Tropicalisation	2
Humidité Relative	95 % à 55 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-20...50 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	1,8 cm
Longueur De L'Emballage 1	7,5 cm
Poids De L'Emballage 1	0,114 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------