

Fiche produit

Spécifications



Multi 9 ETL - extension - 16A - bobine 48 V 50/60Hz - 1F+1OF

15532

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 1 avr. 2019

Code EAN: 3303430155324

⚠ N'est plus disponible

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Extension pour relais d'impulsion
Nom De L'Appareil	ETL
Utilisation Du Relais	Contrôle à distance
Description Des Pôles	2P
Composition Des Pôles	1 C/O + 1 NO
[In] Courant Assigné D'Emploi	16 A
Type De Réseau	CA

Complémentaires

Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	250 V CA 50/60 Hz
Type De Commande	Par maneton Contrôle à distance
Type De Signal De Commande	Impulsion
Fréquence De Commutation	5 commutations/minute
Durée De L'Impulsion	50 ms
Type De Commande À Distance	Bouton-poussoir lumineux 3 mA
Indication De Tension	Indication ON/OFF
[Uc] Tension Circuit De Commande	48 V CA 50/60 Hz 24 V cc
Courant Démarrage Alimentation	19 VA
Mode D'Installation	Fixe, sur le côté droit de TL
Support De Montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas De 9 Mm	2
Hauteur	84 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	60 mm
Couleur	Gris
Durée De Vie Électrique	AC-21 : 200000 cycle AC-22 : 100000 cycle
Mode De Raccordement	Borne du type à cage - <= 10 mm ²

Borne De Raccordement Auxiliaire	Bornes type tunneltélécommande dans 0,5...6 mm ²
---	---

Environnement

Normes	EN 669-1 EN 669-2-2
---------------	------------------------

Certifications Du Produit	GOST VDE NF IMQ CEBEC
----------------------------------	-----------------------------------

Pression Acoustique	60 dB
----------------------------	-------

Tropicalisation	2
------------------------	---

Humidité Relative	95 % à 55 °C
--------------------------	--------------

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-20...50 °C
---	-------------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
---------------------------	-----

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
---------------------------------------	---

Hauteur De L'Emballage 1	7,5 cm
---------------------------------	--------

Largeur De L'Emballage 1	3 cm
---------------------------------	------

Longueur De L'Emballage 1	8,5 cm
----------------------------------	--------

Poids De L'Emballage 1	0,124 kg
-------------------------------	----------

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
-----------------	-----------