


Fiche produit

Spécifications



Thalassa PLA - Armoire polyester socle + toit 1250x750x620- IP44 Ral 7035

NSYPLAZT1276G

Code EAN: 3606480772870

Principales

Gamme	Thalassa
Nom Du Produit	Thalassa PLA
Type De Boîtier	Polyvalent
Type De Produit Ou Équipement	Enveloppe juxtaposable
Version	PLAZT
Hauteur Nominale	1250 mm
Largeur Nominale	750 mm
Profondeur Nominale	620 mm
Installation Du Coffret	Posé au sol
Composition De L'Appareil	1 partie supérieure 1 partie inférieure 2 cloisons latérales 1 panneau arrière 1 porte 1 auvent 1 socle

Complémentaires

Type De Carter	Partie supérieure ouverte et partie inférieure ouverte assemblées
Type De Porte	Pleine avant
Nombre De Portes	1 porte(s)
Ouverture De Porte	Réversible (180 °)
Type De Verrou	Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm
Accessibilité	Arrière Avant Partie supérieure ouverte avec auvent Partie inférieure ouverte
Pièces Amovibles	Porte par charnières Panneau arrière par l'élément de fixation Auvent par l'élément de fixation
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208
Certifications Du Produit	Veritas
Classe D'Isolation Électrique	Classe II

Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Degré De Protection Ip	IP44 se conformer à CEI 60529 (avec partie inférieure ouverte type socle et auvent ventilé)
Tenue Aux Chocs Ik	IK10 se conformer à CEI 62262 (porte lisse)
Tenue Au Feu	960 °C se conformer à CEI 62208
Température Ambiante De Stockage	-35...90 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	126,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	78,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	65,0 cm
Poids De L'Emballage 1	46,0 kg

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises