


Fiche produit

Spécifications



Spacial SF - cellule - 1 porte - sans châssis - assemblé - 1800x600x600mm

NSYSF18660

⚠ Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 30 juin 2024

⚠ Bientôt indisponible

Code EAN: 3606485118086

Principales

Gamme	Spacial
Plage Étendue	Spacial SF
Application	Polyvalent
Type De Produit Ou Équipement	Enveloppe juxtaposable
Hauteur Nominale De L'Enveloppe	1800 mm
Largeur Nominale De L'Enveloppe	600 mm
Profondeur Nominale De L'Enveloppe	600 mm
Installation Du Coffret	Posé au sol
Composition De L'Appareil	2 rails coulissants 4 support de platine de montage 1 structure 1 porte 1 système de verrouillage à poignée : porte 1 panneau arrière 1 toit

Complémentaires

Type De Structure	Structure perforée avec pas de 25 mm Panneaux et portes intégrés à la structure Montants verticaux reliés aux cadres supérieur et inférieur Formé à partir d'une section unique
Ouverture De Porte	Réversible (120 °)
Type De Porte	Pleine avant
Type De Châssis Plein	Sans châssis plein
Type De Plaque Passe-Câbles	Sans plaque presse-étoupe
Type De Verrou	Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm porte avant
Nombre De Portes	Avant : 1 porte(s)
Accessibilité	Avant Arrière Côtés du boîtier
Pièces Amovibles	Porte par vis charnière Panneau arrière par vis Toit par vis Support de platine de montage par vis Rail coulissant par vis

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Matière	Encadrement :acier galvanisé Montants :acier galvanisé Porte :tôle d'acier Panneaux :tôle d'acier Charnière :zamak Poignée :polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre
Finition De Surface	Poudre époxy-polyester
Couleur	Enveloppe : gris (RAL 7035) Poignée : noir (RAL 9005)
Poids Du Produit	106 kg

Environnement

Normes	CEI 62208
Degré De Protection Nema	NEMA 3R/12
Degré De Protection Ip	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK10 se conformer à CEI 62262

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	64,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	69,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	193,0 cm
Poids De L'Emballage 1	83,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être



Sans Mercure



Information Sur Les Exemptions
Rohs

[Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises