



Principales

Gamme de produits	Harmony XD2
Fonction produit	Manipulateur complet
Nom de l'appareil	XD2
Diamètre de fixation	30 mm
Matériau de la collerette	Métal plaqué chrome
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Positions de l'unité de commande	Toutes les positions
Cran par direction	2
Directive de l'opérateur	4 directions
Description des contacts	1 F/O à action brusque
Protection contre les courts-circuits	10 A gG (gl) Neozed cartouche fusible conformément à EN/IEC 60947-5-1
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier captives - 1 x 2,5mm ² avec ou sans embout
Durée de vie électrique	1000000 cycle à 230 V AC-15, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 1000000 cycle à 127 V AC-15, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 1000000 cycle à 48 V AC-15, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 1000000 cycle à 24 V DC-13, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 1000000 cycle à 48 V DC-13, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 1000000 cycle à 120 V DC-13, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1
Catégorie de surtension	Classe I se conformer à IEC 61140
Durée de vie mécanique	1000000 cycle
Entraxe de fixation	100 x 100 mm
Retour	Sans À position 0
Position de blocage	Position de repos
Hauteur	135 mm
Largeur	91 mm
Profondeur	91 mm

Poids	0,48 kg
-------	---------

Environnement

Normes	EN/IEC 60947-5-1
Certifications du produit	CSA DEMKO GL
Traitement de protection	TC
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement maximale	-25...70 °C
Tenue aux vibrations	25 gn (f = 10...500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	50 gn se conformer à IEC 60068-2-27
Degré de protection IP	IP65 se conformer à IEC 60529