


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Placa soporte para NSX - CVS250 horizontal fijo - mando rotativo



03031

! Discontinuado el: 11-06-2021

! Fuera de servicio el: 16-08-2022

! Discontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G
Tipo De Producto O Componente	Placa de montaje
Tipo De Accesorio/Categoría	Accesorios De Instalacion
Compatibilidad De La Gama	Prisma Prisma G Envolvente
Installation Description	Armario de fijación al suelo 600 mm Armario mural 600 mm Armario de fijación al suelo 850 mm Montado en la pared del conducto 600 + 300 mm Caja mural y ducto 600 + 300 mm
Equipo Instalado	EasyPact (**) fijo CVS100...160 Sem mando rotativo - Horizontal EasyPact (**) fijo CVS250 Sem mando rotativo - Horizontal Compacto fijo NSX100...160 Sem mando rotativo - Horizontal Compacto fijo NSX250 Sem mando rotativo - Horizontal EasyPact (**) fijo CVS100...160 con mando rotativo - Horizontal EasyPact (**) fijo CVS250 con mando rotativo - Horizontal Compacto fijo NSX100...160 con mando rotativo - Horizontal Compacto fijo NSX250 con mando rotativo - Horizontal
Descripción De Los Polos	1 x 3P fijo CVS100...160 Horizontal 1 x 4P fijo CVS100...160 Horizontal 1 x 3P fijo CVS250 Horizontal 1 x 4P fijo CVS250 Horizontal 1 x 3P fijo NSX100...160 Horizontal 1 x 4P fijo NSX100...160 Horizontal 1 x 3P fijo NSX250 Horizontal 1 x 4P fijo NSX250 Horizontal
Condition Of Using Cable Tie	Necesita un receptor 2 Horizontal

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

**Número De Modulos Verticales
(50 Mm)**

5 CVS100...160 Sem, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario de fijación al suelo Arriba O Abajo
4 CVS100...160 Sem, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario mural Arriba O Abajo
4 CVS100...160 Sem, directo con pantalla terminal larga 600 + 300 mm montado en la pared del conducto Arriba O Abajo
4 CVS100...160 Sem, directo con pantalla terminal larga 600 + 300 mm Caja mural y ducto Arriba O Abajo
4 CVS100...160 Sem, directo con pantalla terminal larga 850 mm armario de fijación al suelo Arriba O Abajo
5 CVS250 Sem, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario de fijación al suelo Arriba O Abajo
5 CVS250 Sem, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario mural Arriba O Abajo
4 CVS250 Sem, directo con pantalla terminal larga 600 + 300 mm montado en la pared del conducto Arriba O Abajo
4 CVS250 Sem, directo con pantalla terminal larga 600 + 300 mm Caja mural y ducto Arriba O Abajo
4 CVS250 Sem, directo con pantalla terminal larga 850 mm armario de fijación al suelo Arriba O Abajo
4 NSX100...160 Sem, directo con pantalla terminal larga 600 + 300 mm montado en la pared del conducto Arriba O Abajo
4 NSX100...160 Sem, directo con pantalla terminal larga 600 + 300 mm Caja mural y ducto Arriba O Abajo
5 NSX100...160 Sem, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario de fijación al suelo Arriba O Abajo
5 NSX100...160 Sem, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario mural Arriba O Abajo
4 NSX100...160 Sem, directo con pantalla terminal larga 850 mm armario de fijación al suelo Arriba O Abajo
4 NSX250 Sem, directo con pantalla terminal larga 600 + 300 mm montado en la pared del conducto Arriba O Abajo
4 NSX250 Sem, directo con pantalla terminal larga 600 + 300 mm Caja mural y ducto Arriba O Abajo
5 NSX250 Sem, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario de fijación al suelo Arriba O Abajo
5 NSX250 Sem, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario mural Arriba O Abajo
4 NSX250 Sem, directo con pantalla terminal larga 850 mm armario de fijación al suelo Arriba O Abajo
5 CVS100...160 con, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario de fijación al suelo Arriba O Abajo
5 CVS100...160 con, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario mural Arriba O Abajo
4 CVS100...160 con, directo con pantalla terminal larga 600 + 300 mm montado en la pared del conducto Arriba O Abajo
4 CVS100...160 con, directo con pantalla terminal larga 600 + 300 mm Caja mural y ducto Arriba O Abajo
5 CVS250 con, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario de fijación al suelo Arriba O Abajo
5 CVS250 con, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario mural Arriba O Abajo
4 CVS250 con, directo con pantalla terminal larga 600 + 300 mm montado en la pared del conducto Arriba O Abajo
4 CVS250 con, directo con pantalla terminal larga 600 + 300 mm Caja mural y ducto Arriba O Abajo
4 NSX100...160 con, directo con pantalla terminal larga 600 + 300 mm montado en la pared del conducto Arriba O Abajo
4 NSX100...160 con, directo con pantalla terminal larga 600 + 300 mm Caja mural y ducto Arriba O Abajo
5 NSX100...160 con, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario de fijación al suelo Arriba O Abajo
5 NSX100...160 con, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario mural Arriba O Abajo
4 NSX100...160 con, directo con pantalla terminal larga 850 mm armario de fijación al suelo Arriba O Abajo
4 NSX250 con, directo con pantalla terminal larga 600 + 300 mm montado en la pared del conducto Arriba O Abajo
4 NSX250 con, directo con pantalla terminal larga 600 + 300 mm Caja mural y ducto Arriba O Abajo
5 NSX250 con, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario de fijación al suelo Arriba O Abajo
5 NSX250 con, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario mural Arriba O Abajo
4 NSX250 con, directo con pantalla terminal larga 850 mm armario de fijación al suelo Arriba O Abajo

Estándares

IEC 61439-2

Certificaciones De Producto	ASEFA
------------------------------------	-------

Complementos

Entrada De Cable	Placa con recorte 0,33 mm arriba 92 mm Placa con recorte 0,31 mm arriba 42 mm Placa con recorte 0,31 mm parte inferior 42 mm
-------------------------	--

Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
----------------------------------	---

Acabado De Superficie	Mate Liso
------------------------------	--------------

Color	Blanco RAL 9001)
--------------	------------------

Ancho	600 mm
--------------	--------

Altura	150 mm
---------------	--------

Peso Del Producto	1,08 kg
--------------------------	---------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,500 cm
Paquete 1 Ancho	18,500 cm
Paquete 1 Longitud	47,000 cm
Paquete 1 Peso	1,100 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	16
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	18,650 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	32
Paquete 3 Altura	45,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	35,800 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

✓ Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue [Cumplimiento proactivo \(producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE\)](#)
[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China [Declaración RoHS China](#)
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)