

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Insulating plate with metal insert



13979

Principal

Gama	Mureva
Nombre Del Producto	Mureva Enclosure
Tipo De Producto O Componente	Envolvente resistente a las inclemencias del tiempo
Tipo De Envolvente	Mini envolvente para dispositivos modulares
Descripción De Placa De Montaje	Con ranuras

Complementos

Montaje De Armario	Empotrar/Sobreponer
Pasos De 9 Mm	24
Número De Módulos De 18 Mm Por Fila	12
Número Total De Módulos De 18 Mm	12
Número De Filas Horizontales	1
Clase De Aislamiento Eléctrico	Aislamiento doble Clase II
Equipo Suministrado	1 Kit de marcado
Tipo De Tapa Frontal	Transparente
Potencia Disipada En W	19 W
Corriente Nominal (In)	63 A
Tipo De Carril	DIN
Número De Troquelados Pg Iso	7
Descripción De Las Opciones De Bloqueo	Cerradura opcional
Material Del Envolvente	polímero autoextinguible
Anchura	267 mm
Altura	200 mm
Profundidad	112 mm
Profundidad Interna	56 mm
Color	Puerta verde transparente Recinto gris claro Ral 7035)

Ambiente

Estándares	IEC 60695-2-1 IEC 60670 Iec 61439-3 EN 50262
------------	---

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Resistencia Al Fuego	650 °C conforme a IEC 60695-2-1
Grado De Protección Ip	IP65 conforme a Iec 60529
Grado De Protección Ik	IK09 conforme a En 50102
Environmental Characteristics (Uv)	Resistencia UV clase 3 conforme a ISO 4582:2010 Ensayo de degradación ultravioleta conforme a ISO 4892-2:2013
Categoría De Sobretensión	II
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,4 cm
Paquete 1 Ancho	20,0 cm
Paquete 1 Longitud	26,6 cm
Paquete 1 Peso	810,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	4
Paquete 2 Altura	22,0 cm
Paquete 2 Ancho	34,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,5 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	96
Paquete 3 Altura	80,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	99,48 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Menor impacto de los materiales Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

 Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

24

Desempeño basándose en el bienestar

 Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

 Producto Libre De Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas