

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Rele temporizador Acti9 RTMF

A9E16070

Fuera de servicio el: 16-08-2022

Discontinuado

Principal

Aplicación Del Relé	Reles temporizado
Tipo De Tiempo De Retraso	Multifunción
Gama	Acti9
Nombre Del Producto	IRT
Nombre Corto Del Dispositivo	iRTMF
Composición De Contactos De Señalización	1 C/O

Complementos

[Ie] Intensidad De Funcionamiento Nominal	8 A a 250 V Ac 8 A a 250 V CC 0,01 A a 5 V CC
Duración Del Impulso	> 100 ms
Señalizaciones En Local	LED, parpadeo para retardo temporizado
Tipo De Ajuste	A B C o H selección de 4 tipos de retardo Mando giratorio configuración del relé de temporización
Rango De Temporización	0.1...360000 s
Error De Precisión	+/- 10 %
Precisión De Repetición	+/- 0,5 %
[Uc] Tensión Del Circuito De Control	12...240 V AC 50/60 Hz 12...240 V DC
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	12...240 V AC a 50/60 Hz 12...240 V DC
Modo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Pasos De 9 Mm	2
Altura	93 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	72 mm
Peso Del Producto	0,065 kg
Color	Blanco
Durabilidad Mecánica	5000000 Ciclos
Durabilidad Eléctrica	AC-1 100000 Ciclos

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Comportamiento A Mínima Tensión	100 ms
Conexiones - Terminales	Terminales tipo borne para 2 1,5 mm² Flexible con extremidad de cable Terminales tipo borne para 2 1,5 mm² Flexible sin extremidad de cable Terminales tipo borne para 2 2,5 mm² Rígido con extremidad de cable Terminales tipo borne para 2 2,5 mm² Rígido sin extremidad de cable

Ambiente

Grado De Protección Ip	Ip20
Inmunizado A Microcortes	20 ms
Temperatura Ambiente De Trabajo	-5...55 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,2 cm
Paquete 1 Ancho	7,4 cm
Paquete 1 Longitud	10,2 cm
Paquete 1 Peso	82 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	40
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	3,814 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil